

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф – DK 5530.790

Date : 12.12.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф – DK 5530.790

created: 12.12.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:	Листовая сталь Алюминий
Поверхность:	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет:	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
Комплект поставки:	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°) Стальная дверь сзади, шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, цельная, закрытая Поддон и панель основания, секционная, закрытая Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются) Комплекующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета
Указание:	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф

Основной материал: Листовая сталь

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 600 mm
Высота: 2000 mm
Глубина: 800 mm

Исполнение 19": без 19" внутреннего оборудования

Исполнее дверей: закрытый, IP 55

Упаковка: 1 шт.

Вес: 80 kg

EAN: 4028177702752

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCI@ss 8.0/8.1: 27180207

eCI@ss 6.0/6.1: 27180207

Описание продукции: Сетевой шкаф/шкаф для серверов TS IT, ШВГ: 600x2000x800 мм, 42 EB, IP 55, алюминиевая обзорная дверь спереди, стальная закрытая дверь сзади, шарниры 180°, комфортные ручки под профильный полуцилиндр, потолочная панель цельная, закрытая, панель основания с

Сертификаты

Сертификаты: UL
UL + C-UL

Пояснения: Декларация о соответствии