

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Секционные монтажные панели, навесные для TP, TS, SE – TP 6730.340

Date : 26.01.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Секционные монтажные панели, навесные для TP, TS, SE – TP 6730.340

created: 26.01.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукции

<b>Описание:</b>	Для простого монтажа на предварительно устанавливаемых крепежных винтах.
<b>Материал:</b>	Листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	Оцинкованная
<b>Комплект поставки:</b>	Вкл. крепежный материал
<b>Указание:</b>	Возможно соединение при помощи винтов в боковой части Максимальная монтажная глубина для секционных монтажных панелей = ширина пульты минус 100 мм У TP дополнительно необходима шина для внутреннего монтажа CM, TP

## Особенности продукции

<b>Подходит для:</b>	Тип корпуса: TP Тип корпуса: TS Тип корпуса: SE
<b>Размеры:</b>	Ширина: 700 mm Высота: 437 mm
<b>Возможности монтажа:</b>	верхнюю и среднюю части пульты при помощи системных шин для внутреннего монтажа нижнюю часть пульты на смонтированные по глубине системные шасси или монтажные перемычки Другие шкафы на шины с шагом перфорации 25 mm
<b>Упаковка:</b>	1 шт.

<b>Вес:</b>	6,7 kg
<b>Доля меди (кг / штук):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177559417
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000784
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000784
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180504
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27409216
<b>Описание продукции:</b>	TP Секционная монтажная панель, навесная, для TS, SE, TP, ШВ: 700x437 мм
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	RRR