

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT – TS 8100.235

Date : 21.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT – TS 8100.235

created: 21.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Продукт снимается с производства с: 31.10.2020 |||Артикул заменяется на: 8100245

## Описание продукции

**Преимущества:** Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом  
Простая навеска благодаря вспомогательному элементу  
Болты заземления с контактной поверхностью

**Материал:** Листовая сталь, 1,5 мм

**Поверхность:** Грунтовка, снаружи порошковое покрытие

**Цвет:** RAL 7035

**Степень защиты IP  
согл. МЭК 60 529:** IP 55

**Комплект поставки:** Вкл. крепежный материал

**Указание:** Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа  
Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм

## Особенности продукции

**Подходит для:** Тип корпуса: TS  
Тип корпуса: TS IT  
Высота: 2000 мм  
Глубина: 1000 мм

<b>Упаковка:</b>	2 шт.
<b>Вес:</b>	48 kg
<b>Доля меди (кг / штук):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177233720
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002524
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002524
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27182101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182101
<b>Описание продукции:</b>	TS боковая стенка, на винтах, для TS, TS IT, для ВГ: 2000x1000 мм, листовая сталь
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	Сертификат/Декларация соответствия