

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Системные шасси 14 x 39 mm – VX 8619.700

Date : 09.08.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Системные шасси 14 x 39 mm – VX 8619.700

created: 09.08.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание:	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал:	Листовая сталь
Поверхность:	Оцинкованная
Указание по монтажу:	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX Для установки в AX из нержавеющей стали только в сочетании с перфорированной рейкой двери
Комплект поставки:	Вкл. крепежный материал
Указание:	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5

Особенности продукции

Подходит для:	Тип корпуса: VX Тип корпуса: TS Тип корпуса: SE Тип корпуса: AX Тип корпуса: AX со штанговым запором Ширина/высота/глубина: 400 mm
Возможности монтажа:	На трубчатой раме двери На одинаковых системных шасси друг под другом На шине для внутреннего монтажа AX для установке по высоте и ширине шкафа
Подходит для	400 mm

ширины двери:

Упаковка:	4 шт.
Вес:	0,68 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177924659
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Описание продукции:	VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 400 мм