

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф – VX 8865.000

Date : 21.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф – VX 8865.000

created: 21.09.2020 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
<b>Поверхность:</b>	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 55
<b>Степень защиты NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Type rating согл. UL 508A:</b>	Type 1, 12
<b>ИК-код:</b>	IK10
<b>Комплект поставки:</b>	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Монтажная панель 2 монтажные шины 18 x 39 мм Замок: двойная бородка 3 мм

**Основной материал:** Листовая сталь

## Особенности продукции

**Размеры:** Ширина: 800 mm  
Высота: 1600 mm  
Глубина: 500 mm

**Монтажная панель:** Ширина: 699 mm  
Высота: 1496 mm

**Кол-во дверей:** 1

**Упаковка:** 1 шт.

**Вес:** 102 kg

**EAN:** 4028177813892

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Описание продукции:** VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1600x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

## Сертификаты

**Сертификаты:** Bureau Veritas  
CSA  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Сертификаты:** Certificate of manufacturer according to RMRS  
Сертификат/Декларация соответствия  
Степень защиты

**Пояснения:** Декларация о соответствии