



Базовые корпуса CS New – CS 9784.540

Date : 12.01.2020



Базовые корпуса CS New – CS 9784.540

: 12.01.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание:	Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей.
Материал:	Алюминий AlMg3
Поверхность:	Порошковое покрытие Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55
Степень защиты NEMA:	NEMA 3R
ИК-код:	IK07
Комплект поставки:	Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Основной корпус с панелью основания, трехсекционной Системная перфорация 25 мм в крыше и основании спереди и по глубине корпуса Передняя дверь(и) с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор VJ20027 Транспортировочный цоколь с панелями на винтах спереди и сзади Дождевая крыша
Основной материал:	Алюминий

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 1200 mm Высота: 1200 mm
-----------------	------------------------------------

Высота (цоколь): 100 mm
Высота (смонтирована): 1355 mm
Глубина: 500 mm

Ширина в свету:	Ширина в свету: 512 mm Высота в свету: 1112 mm Глубина в свету: 449 mm
Дождевая крыша:	Ширина: 1250 mm Высота: 55 mm Глубина: 550 mm
Кол-во дверей:	2
Средняя перемычка:	С демонтируемой вертикальной стойкой, 2 двери с замками
Упаковка:	1 шт.
Вес:	66 kg
EAN:	4028177569218
Код ТНВЭД:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	CS New Basic enclosure, WHD: 1200x1200x500 mm, aluminum, with 100 mm transport plinth and rain canopy, two doors at the front
Сертификаты	
Пояснения:	Декларация о соответствии