

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kopplingslådor KL utan fläns – KL 1516.510

Publiceringsdatum : Thu Dec 19 07:44:43 CET 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kopplingslådor KL utan fläns – KL 1516.510

Skapad: 19.12.2019 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Material:	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling:	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg:	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsklass NEMA:	NEMA 4
IK-kod:	IK08
Leveransens omfattning:	Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Grundmaterial:	Stålplåt

Produktegenskaper

Mått:	Bredd: 200 mm Höjd: 200 mm Djup: 80 mm
Materialtjocklek:	Skåp: 1.25 mm Lock: 1.25 mm
Förpackningsenhet:	1 st.

Vikt/förp.:	1.9 kg
EAN:	4028177251281
Tullvarukod:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivning:	KL Kopplingslåda, BHD: 200 x 200 x 80 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
Godkännanden	
Godkännanden:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certifikat:	EAC IK-Code Kapslingsklass
Förklaringar:	Konformitetsförklaring