

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Systembelysning LED **– SZ 2500.210**

Publiceringsdatum : Wed Dec 11 14:47:50 CET 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Systembelysning LED – SZ 2500.210

Skapad: 11.12.2019 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Utförande:	med uttag
Fördelar:	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utrustning:	Uttagskontakt 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusfördelning
Material:	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa: Polykarbonat (halogenfritt) Lampor: PC-ABS (halogenfri)
Färg:	Material: RAL 7016
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:	IP 20
Leveransens omfattning:	Inkl. festsättningskruvar.

Produktegenskaper

Mått:	Bredd: 437 mm Höjd: 80 mm Djup: 44 mm
Märkspänning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Inbyggnadsmöjligheter:	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster

Driftstemperatur:	Drift (omgivning): -20 °C...+55 °C
Effektförbrukning:	11 W
Utrustning (elektrisk):	Hylsa/uttag (typ): D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Märkisolationsspänning:	300 V AC
Märkstötspänningshållfasthet fas mot jord:	2500 V AC
Svagström:	900 lm
Ljusfärg:	4000 K (neutralvit)
Kapslingsklass:	II (skyddsisolerad)
Överspänningskategori:	II
Anslutningsmöjligheter:	Inmatning, 3-polig Genomgångskablage, 3-poligt Dörrkontakt
Belysningens montagetyp:	Skruv Clips
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	0.61 kg
Kopparandel (kg/st):	0
EAN:	4028177806962
Tullvarukod:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeskrivning:	LED-systembelysning, 900 Lumen, längd 437 mm 100-240 V, med jordat uttag

Godkännanden

Godkännanden: ENEC

Certifikat: EAC

Förklaringar: Konformitetsförklaring
