

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Luft/luft värmeväxlare TopTherm väggmontage med reglering – SK 3126.100

Publiceringsdatum : Fri Sep 25 03:09:15 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luft/luft värmeväxlare TopTherm väggmontage med reglering – SK 3126.100

Skapad: 25.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning: Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.

Färg: RAL 7035

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: Inre kretslopp IP 54
Yttre kretslopp IP 34

Leveransens omfattning: Kompletta anslutningsklar enhet
Kontaktbrytare
Potentialfri felsignalering vid övertemperatur
Hålltagningsmall
Fastsättningsmaterial

Produktegenskaper

Specifik värmeeffekt: 17.5 W/K

Lufteffekt (friblåsande): Ytterkretslopp vid 50 Hz: 265 m³/h
Ytterkretslopp vid 60 Hz: 315 m³/h
Innerkretslopp vid 50 Hz: 265 m³/h
Innerkretslopp vid 60 Hz: 315 m³/h

Märkspänning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mått: Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 150 mm

Temperaturreglering:	Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivning): -5 °C...+55 °C
Märkström max.:	Vid 50 Hz: 0.22 A Vid 60 Hz: 0.26 A
Automatsäkring/smältsäkring:	2 A
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	10 kg
EAN:	4028177388956
Tullvarukod:	84158300
ETIM 7.0:	EC002514
ETIM 6.0:	EC002514
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
eCl@ss 6.0/6.1:	27180711
Produktbeskrivning:	SK TopTherm Luft/luft värmeväxlare, väggmontage med reglering, 17,5 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Godkännanden

Godkännanden:	UR + C-UR Översikt över godkännanden
Certifikat:	EAC
Förklaringar:	Konformitetsförklaring