

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Utblåsningsfilter Standard – SK 3237.200

Publiceringsdatum : Mon Aug 19 17:10:36 CEST 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Utblåsningsfilter Standard – SK 3237.200

Skapad: 19.08.2019 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning:	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material:	ABS Materialbeständigt enligt UL 94-5VA
Färg:	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:	IP 54 inkl. filtermatta
Kapslingsklass NEMA:	med standardfilter: NEMA 12
Leveransens omfattning:	Utblåsningsfilter Filtermatta

Produktegenskaper

Mått:	Bredd: 116.5 mm Höjd: 116.5 mm Djup: 16 mm
Nödvändig håltagning:	Bredd: 92 mm Höjd: 92 mm
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	0.12 kg
EAN:	4028177651616

Tullvarukod:	39269097
ETIM 6.0:	EC002513
ETIM 5.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 7.0/7.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180706
Produktbeskrivning:	SK Utblåsningsfilter, för filterfläktar, BHD: 116.5x116.5x16 mm
Godkännanden	
Godkännanden:	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certifikat:	EAC