

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50– 4,00 kW – SK 3387.540

Publiceringsdatum : Fri Sep 25 01:57:57 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50–4,00 kW – SK 3387.540

Skapad: 25.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning: Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Fördelar: Kan kopplas ihop med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter

Material: Stålplåt

Färg: RAL 7035

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54

Leveransens omfattning: Nanobelagd kondensorn
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial

Kommentar: Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.

Produktegenskaper

Variant: takmontage

Total kyleffekt enligt DIN EN 14511: L 35 L 35 vid 50 Hz: 3.8 kW
L 35 L 35 vid 60 Hz: 4 kW
L 35 L 50 vid 50 Hz: 3.05 kW

L 35 L 50 vid 60 Hz: 3.3 kW

Lufteffekt (friblåsande):	Ytterkretslopp: 3870 m ³ /h Innerkretslopp: 1420 m ³ /h
Märkspänning:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Mått:	Bredd: 796 mm Höjd: 470 mm Djup: 580 mm
Temperaturreglering:	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivning): +10 °C...+55 °C Inställningsområde: +20 °C...+55 °C
Köldmedium/kylmedium:	Köldmedium: R134a mängd: 1800 g GWP-faktor (Global Warming Potential): 1430 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 2.57 t
Anslutningstyp (elektrisk):	Kontaktidon
Inkopplingstid:	100 %
Märkeffekt P_{eI}:	L 35 L 35 vid 50 Hz: 1.59 kW L 35 L 35 vid 60 Hz: 2.03 kW L 35 L 50 vid 50 Hz: 1.84 kW L 35 L 50 vid 60 Hz: 2.31 kW
Märkström max.:	Vid 50 Hz: 3.9 A Vid 60 Hz: 3.9 A
Startström (max.):	Vid 50 Hz: 17 A Vid 60 Hz: 19 A
Försäkring:	Motorskyddsbrytare: 6,3 A...10 A
Tillåtet driftstryck (p max.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,38 / 1,97
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	77 kg
EAN:	4028177323322

Tullvarukod:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivning:	SK Blue e kylaggregat, takmonterade, 3.8 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 796x470x580 mm

Godkännanden

Godkännanden: CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR
Översikt över godkännanden

Certifikat: EAC

Förklaringar: Konformitetsförklaring
NA