

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Nivåfötter för VX, VX IT, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ – PS 4612.000

Publiceringsdatum : Fri May 07 10:08:32 CEST 2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nivåfötter för VX, VX IT, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ – PS 4612.000

Skapad: 07.05.2021 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Utförande:	utan insexskruv
Fördelar:	För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
Material:	Stålplåt
Montagekrav:	Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter

Produktbeskrivning

Passar för:	Skåptyp: VX Skåptyp: TS Skåptyp: TS IT Skåptyp: SE Skåptyp: PC Skåptyp: IW Skåptyp: Chiller Blue e+
Gänga:	Typ: M12 x 40
Nivåregleringsområde:	18 mm - 43 mm
Belastning:	statisk (max. per komponent): 3000 N
Förpackningsenhet:	4 st.
Vikt/förp.:	0.23 kg

Kopparandel (kg/st):	0
EAN:	4028177105492
Tullvarukod:	83024900
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeskrivning:	PS Nivåfötter, för TS, TS IT, SE, PC, IW, höjjustering, 18-43 mm med gänga M12