

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Golvpulpeter TP – TP** **6746.500**

Publiceringsdatum : Fri Sep 18 23:22:09 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Golvpulpeter TP – TP 6746.500

Skapad: 18.09.2020 på [www.rittal.com/se-se](http://www.rittal.com/se-se)



## Utgående artikel

Produkten utgår ur sortimentet: 30.11.2020 |||Artikeln ersätts av: 6746600

### Produktbeskrivning

<b>Material:</b>	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
<b>Ytbehandling:</b>	Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
<b>Färg:</b>	RAL 7035
<b>Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Kapslingsklass NEMA:</b>	NEMA 12
<b>IK-kod:</b>	IK08
<b>Leveransens omfattning:</b>	Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan Montageplåt Bottenplåtar Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger
<b>Kommentar:</b>	Vid varianter med dubbeldörr är bottenöppningen 2-delad, 2 förp. bottenplåtar behövs.
<b>Grundmaterial:</b>	Stålplåt

## Produktegenskaper

**Mått:** Bredd: 600 mm  
Höjd: 973 mm  
Djup (upptill): 520 mm  
Djup (nedtill): 400 mm

**Montageplåt:** Bredd: 530 mm  
Höjd: 900 mm

**Antal dörrar:** 1

**Förpackningsenhet:** 1 st.

**Vikt/förp.:** 50 kg

**EAN:** 4028177601192

**Tullvarukod:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000784

**ETIM 6.0:** EC000784

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180504

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180504

**Produktbeskrivning:** TP Golvpulpet, BDH1: 600x960x400/T2: 520 mm stålplåt

## Godkännanden

**Godkännanden:** RRR  
UL + C-UL

**Certifikat:** IK-Code

**Förklaringar:** Konformitetsförklaring