

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp – VX 8286.000

Publiceringsdatum : Fri Oct 18 11:51:54 CEST 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp – VX 8286.000

Skapad: 18.10.2019 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Material:	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt 3,0 mm
Ytbehandling:	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg:	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsklass NEMA:	NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 508A:	Type 1, 12
IK-kod:	IK10
Leveransens omfattning:	Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Takplåt Bakstycke Bottenplåtar Montageplåt 2 montageskenor 18 x 39 mm Lås: 3 mm dubbellås

Grundmaterial: Stålplåt

Produktegenskaper

Mått: Bredd: 1200 mm
Höjd: 1800 mm
Djup: 600 mm

Montageplåt: Bredd: 1099 mm
Höjd: 1696 mm

Antal dörrar: 2

Förpackningsenhet: 1 st.

Vikt/förp.: 179.9 kg

EAN: 4028177813663

Tullvarukod: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101

Produktbeskrivning: VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 1200×1800×600 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr på framsidan

Godkännanden

Godkännanden: CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Certifikat: EAC
Kapslingsklass

Förklaringar: Konformitetsförklaring

