

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Profil för kabelinföring, på mitten för VX, SE – VX 8618.803

Publiceringsdatum : Thu Oct 01 18:35:59 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Profil för kabelinföring, på mitten för VX, SE – VX 8618.803

Skapad: 01.10.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

| | |
|---|--|
| Fördelar: | Enkelt montage Heltäckande hylla Bra isolering av skåpets kablage |
| Användningsområden: | För fastsättning i bottenplåtar |
| Material: | Strängpressad aluminiumprofil Tätning: PU-skum Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: | IP 55 vid korrekt montage |
| Leveransens omfattning: | Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler |
| Kommentar: | Det behövs två per kabelinföringspunkt Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger) |

Produktegenskaper

| | |
|---------------------------|--|
| Passar för: | Skåptyp: VX Skåptyp: SE Bredd: = 1200 mm |
| Förpackningsenhet: | 4 st. |
| Vikt/förp.: | 0.43 kg |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kopparandel (kg/st): | 0 |
| EAN: | 4028177922778 |
| Tullvarukod: | 76042990 |
| ETIM 7.0: | EC000211 |
| ETIM 6.0: | EC000211 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27142421 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27400604 |
| Produktbeskrivning: | VX Profil för kabelinföring, på mitten, för B: 1200 mm |