

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Sockelplåt, på sidan, stålplåt, optimerat utförande, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt – VX 8640.033

Publiceringsdatum : Sat Sep 19 04:34:37 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sockelplåt, på sidan, stålplåt, optimerat utförande, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt – VX 8640.033

Skapad: 19.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning: För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.

Utförande: optimerat utförande

Material: Stålplåt

Färg: RAL 9005

Leveransens omfattning: Inkl. fastsättningsmaterial

Produktegenskaper

Passar för: Djup: = 600 mm

Mått: Höjd: 100 mm

Förpackningsenhet: 2 st.

Vikt/förp.: 1.82 kg

Kopparandel (kg/st): 0

EAN: 4028177958951

Tullvarukod:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeskrivning:	VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 600 mm, stålplåt
Godkännanden	
Godkännanden:	UL + C-UL
Certifikat:	EAC