

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

 – CS 9783.610

Publiceringsdatum : Thu Oct 01 00:56:27 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



– CS 9783.610

Skapad: 01.10.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

Beskrivning:	Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
Material:	Aluminium AlMg3
Ytbehandling:	Pulverlackerad UV-resistent ren polyester
Färg:	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsklass NEMA:	NEMA 3R
IK-kod:	IK07
Leveransens omfattning:	Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat Grundstomme med bottenplåt, 3-delad 25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027 Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak Regntak
Grundmaterial:	Aluminium

Produktegenskaper

Mått:	Bredd: 800 mm Höjd: 1200 mm Höjd (sockel): 100 mm Höjd (monterad): 1355 mm
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Djup: 500 mm

Inre mått:	Inre bredd: 712 mm Inre höjd: 1112 mm Inre djup: 449 mm
Regntak:	Bredd: 850 mm Höjd: 55 mm Djup: 550 mm
Antal dörrar:	1
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	49.5 kg
EAN:	4028177569171
Tullvarukod:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivning:	CS New Basic skåp, BHD: 800x1200x500 mm aluminium, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak, 1-dörr framtill
Godkännanden	
Certifikat:	Kapslingsklass
Förklaringar:	Konformitetsförklaring