

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь – АЕ 1003.600

Date : 18.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные распределительные шкафы АЕ

Нержавеющая сталь – АЕ 1003.600

created: 18.09.2020 build on www.rittal.com/ua-ru



Описание продукции

Материал: Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш: Цинковое литье под давлением, никелировка

Поверхность: Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 4X

ИК-код: IK08

Комплект поставки: Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм

Основной материал: Нержавеющая сталь

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 300 mm
Высота: 300 mm
Глубина: 210 mm

Монтажная панель: Ширина: 254 mm
Высота: 275 mm

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во дверей: | 1 |
| Исполнение замка: | Замки |
| Количество замков: | 1 |
| Замочный вкладыш: | Двойная бородка 3 мм |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Вес: | 6,9 kg |
| EAN: | 4028177583924 |
| Код ТНВЭД: | 94032080 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCI@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCI@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Описание продукции: | АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 300x300x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок |

Сертификаты

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты: | CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL |
| Сертификаты: | IK-Code Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты |
| Пояснения: | Декларация о соответствии |