

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь – АЕ 1010.500

Date : 23.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Компактные распределительные шкафы АЕ

## Нержавеющая сталь – АЕ 1010.500

created: 23.09.2020 build on [www.rittal.com/ua-ru](http://www.rittal.com/ua-ru)



### Описание продукции

**Материал:**  
Корпус: Нержавеющая сталь  
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру  
Монтажная панель: листовая сталь  
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)  
Замочный вкладыш: Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

**Поверхность:**  
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм  
Монтажная панель: оцинкованная

**Степень защиты IP  
согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты  
NEMA:** NEMA 4X

**ИК-код:** IK08

**Комплект поставки:**  
Корпус и дверь(и):  
Монтажная панель  
Замок: двойная бородка 3 мм

**Основной материал:** Нержавеющая сталь

### Особенности продукции

**Размеры:**  
Ширина: 600 mm  
Высота: 600 mm  
Глубина: 210 mm

**Монтажная панель:**  
Ширина: 549 mm  
Высота: 570 mm

<b>Кол-во дверей:</b>	1
<b>Исполнение замка:</b>	Замки
<b>Количество замков:</b>	2
<b>Замочный вкладыш:</b>	Двойная бородка 3 мм
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	23,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177421325
<b>Код ТНВЭД:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Описание продукции:</b>	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x600x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4404, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
<b>Сертификаты:</b>	IK-Code Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии