

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

 – CS 9783.610

Date : 24.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



– CS 9783.610

created: 24.09.2020 build on www.rittal.com/ua-ru



Описание продукции

Описание:	Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей.
Материал:	Алюминий AlMg3
Поверхность:	Порошковое покрытие Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55
Степень защиты NEMA:	NEMA 3R
ИК-код:	IK07
Комплект поставки:	Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Основной корпус с панелью основания, трехсекционной Системная перфорация 25 мм в крыше и основании спереди и по глубине корпуса Передняя дверь(и) с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор VJ20027 Транспортировочный цоколь с панелями на винтах спереди и сзади Дождевая крыша
Основной материал:	Алюминий

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 800 мм Высота: 1200 мм
-----------------	-----------------------------------

Высота (цоколь): 100 mm
Высота (смонтирована): 1355 mm
Глубина: 500 mm

Ширина в свету:	Ширина в свету: 712 mm Высота в свету: 1112 mm Глубина в свету: 449 mm
Дождевая крыша:	Ширина: 850 mm Высота: 55 mm Глубина: 550 mm
Кол-во дверей:	1
Упаковка:	1 шт.
Вес:	49,5 kg
EAN:	4028177569171
Код ТНВЭД:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	CS базовый корпус New, ШВГ: 800x1200x500 мм, алюминий, с транспортировочным цоколем 100 мм и дождевой крышей, однодверный с передней стороны
Сертификаты	
Сертификаты:	Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии