Pohja

Jalusta TS

Teräslevy Pääluettelo 33, sivu 542



100 mm korkea jalusta

200 mm korkea jalusta



Rei'itysten selitys

B1/T1 = ulkomitat

B2/T2 = kaapin kulmakappaleiden kierteitä varten, alakautta

B3/T3 = kiinnittämiseen kaapin pohjaan korimutterien avulla alhaalta tai ylhäältä

Lattiakiinnitykseen voidaan käyttää kaikkia reikiä (B2 – B4/T2 – T3).

Jalustaelementit eteen/taakse					
Leveys mm	B1	B2	B3	B4	B5
300	300	235	175	115	270
400	400	335	275	215	370
500	500	435	375	315	470
600	600	535	475	415	570
800	800	735	675	615	770
850	850	785	725	665	820
1000	1000	935	875	815	970
1100	1100	1035	975	915	1070
1200	1200	1135	1075	1015	1170
1600	1600	1535	1475	1415	1570

Jalustan peitelevyt sivuille					
Syvyys mm	T1	T2	T3	T4	T5
300	269	235	175	144	268
400	369	335	275	244	368
500	469	435	375	344	468
600	569	535	475	444	568
800	769	735	675	644	768
900	869	835	775	744	868
1000	969	935	875	844	968
1200	1169	1135	1075	1044	1168

Kaapelointitila

TS-kaappiin Pääluettelo 33, sivu 545





i.L. = Sisämitta

Kaapin leveys mm	400	600	800	1000	1200
B1	398	598	798	998	1198
B2	392	592	792	992	1192
B3	275	475	675	875	1075
B4	335	535	735	935	1135
B5	312	512	712	912	1112
B6	335	535	735	935	1135
Kaapin syvyys mm	500	600	800	–	–
T1	503	603	803	–	–
T2	457	557	757	–	–
T3	435	535	735	–	–
T4	375	475	675	–	–
T5	344	444	644	–	–