Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

AE 1019.500

Kompakt-Schaltschränke AE

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1019.500 - Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AE 1019.500
Material	Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse mit Tür(en) Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart 3-Punkt-Verschluss-System
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 1.000 mm Höhe: 1.200 mm Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	940 mm x 1.155 mm
Anzahl Türen	2
Verschluss	Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart Material Verschluss: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Grundmaterial	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	76.4

Eigenschaften

Bruttogewicht	79.5
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177421394
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK