



### Компактные распределительные шкафы АЕ

АЕ 1001.X00 – АЕ 1016.X00




- 1 У АЕ 1001.X00, АЕ 1002.X00, АЕ 1003.X00, АЕ 1004.X00, АЕ 1005.X00, АЕ 1006.X00, АЕ 1009.X00, АЕ 1011.X00 установлен только замок в середине, без болтов
- 2 50 у АЕ 1001.X00, АЕ 1002.X00
- 3 Отсутствуют у АЕ 1001.X00, АЕ 1002.X00


Монтажных панелей  
АЕ 1001.X00,  
АЕ 1002.X00




АЕ 1003.X00 – АЕ 1016.X00  
(Положение монтажной панели у АЕ 1005.500/600 повернуто на 90°)




АЕ 1017.X00




АЕ 1018.X00 (АЕ 1019.X00)




- 1 Поворотный замок у АЕ 1018.XX0
  - 2 Штанговый запор у АЕ 1019.X00
- i.L. = ширина в свету



Монтажные панели  
АЕ 1018.X00



АЕ 1017.X00 (АЕ 1019.X00)



Размеры в скобках для АЕ 1019.XX0.

| Арт. № АЕ | Ширина мм |     |     |    | Высота мм |     |     |     | Глубина мм |           | Монтажные панели мм |     |     |     | Толщина материала мм |       |                  |
|-----------|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|------------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|----------------------|-------|------------------|
|           | B1        | B2  | B3  | B4 | H1        | H2  | H3  | H4  | T1         | T2        | F1                  | F2  | G1  | G2  | Корпус               | Дверь | Монтажная панель |
| 1001.X00  | 200       | 167 | -   | 56 | 300       | 295 | 274 | 225 | 122        | 100       | -                   | -   | -   | -   | 1,25                 | 1,5   | 2,0              |
| 1002.X00  | 200       | 167 | -   | 56 | 300       | 295 | 274 | 225 | 157        | 135       | -                   | -   | -   | -   | 1,25                 | 1,5   | 2,0              |
| 1003.X00  | 300       | 260 | 175 | 66 | 300       | 295 | 260 | 225 | 212        | 168 - 184 | 254                 | 215 | 275 | 250 | 1,38                 | 1,5   | 2,0              |
| 1004.X00  | 380       | 340 | 250 | 66 | 300       | 295 | 260 | 225 | 157        | 113 - 129 | 334                 | 295 | 275 | 250 | 1,38                 | 1,5   | 2,0              |
| 1011.X00  | 380       | 340 | 250 | 66 | 300       | 295 | 260 | 225 | 212        | 168 - 184 | 334                 | 295 | 275 | 250 | 1,38                 | 1,5   | 2,0              |
| 1005.X00  | 300       | 260 | 175 | 66 | 380       | 375 | 340 | 275 | 212        | 168 - 184 | 334                 | 295 | 275 | 250 | 1,38                 | 1,5   | 2,0              |
| 1006.X00  | 380       | 340 | 250 | 66 | 380       | 375 | 340 | 275 | 212        | 168 - 184 | 334                 | 295 | 355 | 330 | 1,38                 | 1,5   | 2,0              |
| 1015.X00  | 400       | 360 | 275 | 66 | 500       | 495 | 460 | 425 | 212        | 168 - 184 | 354                 | 315 | 475 | 450 | 1,38                 | 1,5   | 2,0              |
| 1007.X00  | 500       | 460 | 375 | 66 | 500       | 495 | 460 | 425 | 212        | 168 - 184 | 449                 | 410 | 470 | 445 | 1,38                 | 2,0   | 2,5              |
| 1013.X00  | 500       | 460 | 375 | 66 | 500       | 495 | 460 | 425 | 302        | 258 - 274 | 449                 | 410 | 470 | 445 | 1,50                 | 2,0   | 2,5              |
| 1008.X00  | 380       | 340 | 250 | 66 | 600       | 595 | 560 | 525 | 212        | 168 - 184 | 334                 | 295 | 570 | 545 | 1,38                 | 1,5   | 2,5              |
| 1009.X00  | 600       | 560 | 475 | 66 | 380       | 375 | 340 | 275 | 212        | 168 - 184 | 549                 | 510 | 355 | 330 | 1,38                 | 1,5   | 2,5              |
| 1010.X00  | 600       | 560 | 475 | 66 | 600       | 595 | 560 | 525 | 212        | 168 - 184 | 549                 | 510 | 570 | 545 | 1,38                 | 2,0   | 2,5              |
| 1012.X00  | 600       | 560 | 475 | 66 | 760       | 755 | 720 | 675 | 212        | 168 - 184 | 549                 | 510 | 730 | 705 | 1,38                 | 2,0   | 3,0              |
| 1014.X00  | 760       | 720 | 625 | 66 | 760       | 755 | 720 | 675 | 302        | 258 - 274 | 704                 | 665 | 730 | 705 | 1,50                 | 2,0   | 3,0              |
| 1016.X00  | 800       | 760 | 675 | 66 | 1000      | 955 | 960 | 925 | 302        | 258 - 274 | 739                 | 700 | 955 | 930 | 1,50                 | 2,0   | 3,0              |
| 1017.X00  | 800       | -   | -   | -  | 1200      | -   | -   | -   | 302        | -         | -                   | -   | -   | -   | 1,50                 | 2,0   | 3,0              |
| 1018.X00  | 1000      | -   | -   | -  | 1000      | -   | -   | -   | 302        | -         | 939                 | 900 | 955 | 930 | 1,50                 | 2,0   | 3,0              |
| 1019.X00  | 1000      | -   | -   | -  | 1200      | -   | -   | -   | 302        | -         | -                   | -   | -   | -   | 1,50                 | 2,0   | 3,0              |