



Adatközpont konténer


R20D modell



Előnézet



Felülnézet



Kivitel	Külső méret T1 mm	Belső méret T2 mm
1-es típus	6058	5722
2-es típus	8000	7664
3-as típus	10000	9664
4-es típus	11500	11164
5-ös típus	6058	5722
6-os típus	8000	7664
7-es típus	10000	9664
8-as típus	11500	11164
9-es típus	8000	7664


- 1** Kihagyás nyomáskiegyenlítő csappantyúnak
Szé. 400 x Ma. 345 mm
- 2** Kábelfalak
- 3** Ajtó a leválasztott területhez

IT megoldások

IT biztonsági megoldások


Adatközpont konténer

1-es típus



- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 DET-AC XL oltóberendezés
- 5 Világítás
- 6 Klímaberendezés
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Túlnyomás kiegyenlítő


2-es típus



- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 DET-AC XL oltóberendezés
- 5 Világítás
- 6 Klímaberendezés
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Túlnyomás kiegyenlítő


Adatközpont konténer

3-as típus



- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS és akkumulátor rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 DET-AC XL oltóberendezés
- 5 Világítás
- 6 Klímaberendezés
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Tűnyomás kiegyenlítő

4-es típus




- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS és akkumulátor rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 DET-AC XL oltóberendezés
- 5 Világítás
- 6 Klímaberendezés
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Tűnyomás kiegyenlítő

IT megoldások

IT biztonsági megoldások


Adatközpont konténer

5-ös típus



- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 LCP Inline
- 5 DET-AC XL oltóberendezés
- 6 Világítás
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Túlnyomás kiegyenlítő


6-os típus



- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 LCP Inline
- 5 DET-AC XL oltóberendezés
- 6 Világítás
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Túlnyomás kiegyenlítő


Adatközpont konténer

7-es típus




- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS és akkumulátor rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 LCP Inline
- 5 DET-AC XL oltóberendezés
- 6 Világítás
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Túlnyomás kiegyenlítő

8-as típus



- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS és akkumulátor rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 LCP Inline
- 5 DET-AC XL oltóberendezés
- 6 Világítás
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 Túlnyomás kiegyenlítő

9-es típus



- 1 Rack Szé. 600 x Ma. 2000 x Mé. 1000 mm
- 2 UPS és akkumulátor rack
- 3 Energiaelosztó rack
- 4 LCP Inline
- 5 DET-AC XL oltóberendezés
- 6 Világítás
- 7 Hozzáférés felügyelet (access control)
- 8 IT chiller
- 9 Túlnyomás kiegyenlítő