

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Светильник на светодиодах – сенсационно яркий



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Светильник на светодиодах

Превосходное освещение шкафа

Инновационная технология освещения, адаптированная к шкафам Rittal.
Не довольствуйтесь малым. Новый светильник на светодиодах задает новые стандарты во всех областях.



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Светильник на светодиодах


Фокус на самом важном

- Инновационная светодиодная технология для лучшей освещенности всего пространства
- Продуманное освещение, соответствующее геометрии распределительного шкафа благодаря рассеивающему кожуху с ребристой структурой
- Защитный кожух с двумя различными структурами
- Простой поворот кожуха позволяет адаптировать распределение света к соответствующему положению монтажа
- Целенаправленный световой поток в шкаф до 1200 Люмен



Обычный
светильник

Светильник на
светодиодах Rittal



Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



Светильник на светодиодах

Экономия времени

- Монтаж без инструментов благодаря вставному креплению на 25 мм-перфорации, просто вставить и закрепить
- Опционально также винтовое крепление или удобное свободное крепление на магнитах в шкафу
- Монтируется горизонтально или вертикально в шкафу, возможен монтаж поверх имеющихся шин и шасси
- Светильники с датчиком движения стандартно оборудованы поворотной платой со светодиодами, таким образом, направление потока может идеально адаптироваться к любому положению монтажа



Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



Светильник на светодиодах

Выключатель без компромиссов

- Поворотный разъем позволяет осуществлять монтаж в стесненных условиях
- Простое последовательное подключение по принципу Plug & Play
- Варианты со встроенным датчиком движения делают монтаж отдельного концевого выключателя излишним
- Розетка предоставляет без дополнительных затрат электропитание для сервисных работ
- Применение по всему миру благодаря напряжению питания 100 – 240 В AC и 24 В DC



Светильник на светодиодах



Система линейных шкафов TS 8 Кат. 34, стр. 62 Отдельные системные шкафы SE 8 Кат. 34, стр. 81 Компактный распределительный шкаф AE Кат. 34, стр. 46

Преимущества:

- Оптимальное освещение в шкафу
- На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
- Подходящее оборудование для любого случая применения

Материал:

- Пластик
- Алюминий

Цвет:

- Корпус: RAL 7016

Цвет светового излучения:

- 4000 К (нейтрально-белый)

Комплект поставки:

- Вкл. крепежные винты

Указание:

- Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
- Информацию о национальных исполнениях можно найти в Интернете

Арт. №	2500.310	2500.300	2500.210	2500.200	2500.220	2500.110	2500.100
Мощность (Люмен)	1200	1200	900	900	900	600	400
Длина (мм)	437	437	437	437	437	337	262
Датчик движения	■	■	–	–	–	–	–
Номинальное рабочее напряжение	100 – 240 В AC	■	■	■	–	■	■
	24 В DC	–	–	–	–	■	–
Исполнение	Розетка	■	–	■	–	–	–
	Поворотный разъем 90°	■	■	■	■	–	–
	Изменение направления света	■	■	–	–	–	–
	Изменение распределения света	■	■	■	■	■	–
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)				III (SELV)	II (с защитной изоляцией)	
Сертификаты	UL	–	■	–	■	–	–
	cUL	–	■	–	■	–	–
	CCC	–	■	–	■	–	■
	ENEC	■	■	■	■	■	■
Способ монтажа	На винтах	■	■	■	■	■	■
	Крепление на зажимах	■	■	■	■	■	■
	Магнитное крепление на поверхностях (комплектующие)	–	■	–	■	■	■
Возможности подключения	Ввод питания	3-пол.	3-пол.	3-пол.	3-пол.	2-пол.	2-пол.
	Сквозное подключение	3-пол.	3-пол.	3-пол.	3-пол.	2-пол.	2-пол.
	Концевой выключатель двери	–	–	■	■	■	■
Возможности монтажа	Шкафы с 25 мм перфорацией	на профиле	на профиле	на профиле	на профиле	на профиле	на профиле
	AE	–	–	–	–	–	–

Комплектующие

Универсальный уголок	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000
Крепежный магнит	–	2500.480	–	2500.480	2500.480	2500.480	2500.480
Концевой выключатель двери	–	–	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460
Концевой выключатель двери, UL	–	–	–	2500.470	2500.470	–	–

Комплектующие для подключения

Ввод питания, 2-пол.	–	–	–	–	2500.410	2500.420	2500.420
Ввод питания, 3-пол.	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400	–	–	–
Ввод питания, 3-пол., ENEC, UL	–	2500.500	–	2500.500	–	–	–
Сквозное подключение, 2-пол.	–	–	–	–	2500.440	2500.450	2500.450
Сквозное подключение, 3-пол.	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430	–	–	–
Последовательное подключение, 3-пол., ENEC, UL	–	2500.530	–	2500.530	–	–	–

Светильник на светодиодах

Комплектующие

Комплектующие для подключения

для светильников на светодиодах

Для быстрого и простого соединения светильников можно использовать компоненты:



Комплектующие:

– Кабельные хомуты для быстрого монтажа, см. Каталог 34, страница 667

Кабель подключения для	ENEC	UL	Длина мм	Кол-во	Арт. №	
					оранжевый	черный
1 Ввод питания, 3-пол., 100 – 240 В AC	■	■	3000	1 шт.	2500.500	–
	■	–	3000	5 шт.	2500.400	–
2 Ввод питания, 2-пол., 100 – 240 В AC	■	–	3000	5 шт.	2500.420	–
3 Ввод питания, 2-пол., 24 В DC	■	–	3000	5 шт.	–	2500.410
4 Сквозное подключение, 3-пол., 100 – 240 В AC	■	■	1000	1 шт.	2500.530	–
	■	–	1000	5 шт.	2500.430	–
5 Сквозное подключение, 2-пол., 100 – 240 В AC	■	–	1000	5 шт.	2500.450	–
6 Сквозное подключение, 2-пол., 24 В DC	■	–	1000	5 шт.	–	2500.440



Концевой выключатель двери

для светильников на светодиодах

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал


Кабель подключения	ENEC	UL	Длина мм	Подходит для	Кол-во	Арт. №
						черный
Кабель подключения	■	–	600	230 В AC/24 В DC, 1 мА	1 шт.	2500.460
	–	■	600		1 шт.	2500.470

Крепежный магнит

для светильников на светодиодах

Для наклеивания на задней стороне светильников без розетки.

Кол-во	Арт. №
2 шт.	2500.490



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

Светильник на светодиодах –
вся информация на:



www.rittal.com/r?led08ru

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP