

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Systémové LED svítidlo – oslnivě jasné



ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

FRIEDHELM LOH GROUP

Systemové LED svítidlo

# Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče

Nejnovější osvětlovací technologie, navržena pro rozváděčové skříně Rittal.

Nespokojte se s průměrem! Nová systémová LED svítidla nastavují zcela nové standardy.



IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## Systemové LED svítidlo



# Osvětlí to podstatné

- Inovativní LED technologie pro ještě více světla do posledního koutu, od stropu až k podlaze
- Osvětlení připravené s ohledem na geometrii rozváděče, s optickým krytem se strukturou Fresnelovy čočky
- Optický kryt se dvěma různými Fresnelovými čočkami
- Snadné přizpůsobení světla aktuální vnitřní instalaci otočením krytu
- Vysoká svítivost až 1200 lumenů, přímo do rozváděčové skříně



Tradiční svítidlo

Systemové LED svítidlo Rittal



# Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



## Systemové LED svítidlo

# Časově nenáročná montáž

- Rychlá montáž bez použití nástrojů díky západkám do systémového rastru 25 mm; nasadit a zajistit
- Možnost upevnění pomocí šroubů, nebo pomocí magnetů pro libovolné polohování svítidla uvnitř rozváděčové skříně
- Poloha svítidla může být jak vertikální, tak horizontální, již nainstalované lišty a chassis nejsou překážkou
- Svítidla s detektorem pohybu umožňují otočení LED pásky, změna směru světla zajistí dokonalé přizpůsobení jakékoliv instalaci



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






## Systemové LED svítidlo

# Instalace bez omezení

- Otočné konektory umožňují instalaci do stísněných prostor
- Snadné zapojení přívodních a propojovacích vodičů díky systému plug & play
- Provedení s integrovaným pohybovým čidlem odstraňuje nutnost instalace dveřního spínače
- Svítidla vybavená zásuvkou zajišťují dostupnost elektrické energie při provádění údržby
- Možnost připojit napájecí napětí v širokém rozsahu 100 až 240 V (AC) a 24 V (DC) předurčuje tato svítidla pro celosvětové použití



# Systémové LED svítidlo



**Systémy řadových skříní TS 8** Katalog 34, str. 62 **Samostatně stojící skříně SE 8** Katalog 34, str. 81 **Kompaktní skříně AE** Katalog 34, str. 46

## Výhody:

- Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně
- Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu
- Použitelnost v jakékoliv aplikaci

## Materiál:

- Plast
- Hliník

## Barva:

- Kryt: RAL 7016

## Barva světla:

- 4000 K (neutrální bílá)

## Rozsah dodávky:

- Upevňovací šrouby

## Upozornění:

- Připojovací příslušenství se objednává samostatně
- Informace o verzích pro jednotlivé země lze nalézt na internetu

**Obj. č. 2500.110 a  
obj. č. 2500.100 k dodání  
od 1. čtvrtletí 2017**

Obj. č.	2500.310	2500.300	2500.210	2500.200	2500.220	2500.110	2500.100
Světelný tok (lumen)	1200	1200	900	900	900	600	400
Délka (mm)	437	437	437	437	437	337	262
Pohybové čidlo	■	■	–	–	–	–	–
Jmenovité provozní napětí	100 – 240 V AC	■	■	■	–	■	■
	24 V DC	–	–	–	■	–	–
Vybavení	Zásuvka	■	–	■	–	–	–
	90° otočný konektor	■	■	■	■	–	–
	Nastavení směru svícení	■	■	–	–	–	–
	Nastavení rozptylu světla	■	■	■	■	■	–
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)				III (SELV)	II (s ochrannou izolací)	
Certifikáty	UL	–	■	–	■	–	–
	cUL	–	–	–	■	–	–
	CCC	–	■	–	■	■	■
	ENEC	■	■	■	■	■	■
Způsob montáže	Šroubové upevnění	■	■	■	■	■	■
	Západky do rastru	■	■	■	■	■	■
	Upevnění magnetem (příslušenství)	–	■	–	■	■	■
Možnosti připojení	Napájení	3-žilové	3-žilové	3-žilové	3-žilové	2-žilové	2-žilové
	Průchozí zapojení	3-žilové	3-žilové	3-žilové	3-žilové	2-žilové	2-žilové
	Dveřní polohový spínač (příslušenství)	–	–	■	■	■	■
Možnost montáže	Skříně s 25 mm rastrem	■	■	■	■	■	–
	AE	Šroubové upevnění	pomocí univerzálního držáku				

## Příslušenství

Univerzální držák	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000
Montážní sada magnetů	–	2500.480	–	2500.480	2500.480	2500.480	2500.480
Dveřní polohový spínač	–	–	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460
Dveřní polohový spínač, UL	–	–	–	2500.470	2500.470	–	–

## Připojovací příslušenství

Napájení, 2-žilové	–	–	–	–	2500.410	2500.420	2500.420
Napájení, 3-žilové	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400	–	–	–
Napájení, 3-žilové, ENEC, UL	–	2500.500	–	2500.500	–	–	–
Průchozí propojení, 2-žilové	–	–	–	–	2500.440	2500.450	2500.450
Průchozí propojení, 3-žilové	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430	–	–	–
Průchozí propojení, 3-žilové, ENEC, UL	–	2500.530	–	2500.530	–	–	–

# Systemové LED svítidlo

## Příslušenství

### Připojovací příslušenství

#### pro systémové LED svítidlo


Pro rychlé a snadné připojení svítidel lze používat následující součásti:



#### Příslušenství:

– Stahovací kabelové pásky pro rychlou montáž, viz Katalog 34, strana 667

	Přívodní kabel pro	ENEC	UL	Délka mm	Balení	Obj. č.	
						Oranžová	Černá
1	Napájení, 3-žilové, 100 – 240 V AC	■	■	3000	1 ks	2500.500	–
	Napájení, 3-žilové, 100 – 240 V AC	■	–	3000	5 ks	2500.400	–
2	Napájení, 2-žilové, 100 – 240 V AC	■	–	3000	5 ks	2500.420	–
3	Napájení, 2-žilové, 24 V DC	■	–	3000	5 ks	–	2500.410
4	Průchozí zapojení, 3-žilové, 100 – 240 V AC	■	■	1000	1 ks	2500.530	–
	Průchozí zapojení, 3-žilové, 100 – 240 V AC	■	–	1000	5 ks	2500.430	–
5	Průchozí zapojení, 2-žilové, 100 – 240 V AC	■	–	1000	5 ks	2500.450	–
6	Průchozí zapojení, 2-žilové, 24 V DC	■	–	1000	5 ks	–	2500.440



### Dveřní polohový spínač

#### pro systémové LED svítidlo

#### Rozsah dodávky:

– Včetně upevňovacího materiálu

	ENEC	UL	Délka mm	Vhodné pro	Balení	Obj. č.	
						Černá	
Přívodní kabel	■	–	600	230 V AC/24 V DC, 1 A	1 ks	2500.460	
	–	■	600		1 ks	2500.470	

### Montážní sada magnetů

#### pro systémové LED svítidlo

K nalepení na zadní stranu svítidel bez zásuvky.

Balení	Obj. č.
4 ks	2500.480

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Rozváděče
- Rozvod proudu
- Klimatizace
- IT infrastruktura
- Software & služby

Systémové LED svítidlo –  
veškeré informace najdete na adrese:



[www.rittal.com/r?led08cz](http://www.rittal.com/r?led08cz)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP