

Уважаемые партнеры Rittal

Представляем вашему вниманию дополнительные модификации стандартных промышленных шкафов серии TS8.

Код стандартного шкафа TS8 состоит из семи цифр: 8xxx5xx, где вторая, третья и четвертая цифра обозначают ширину, высоту и глубину соответственно.

Вторая цифра:

4 – ширина шкафа 400 мм;
6 – ширина шкафа 600 мм;
8 – ширина шкафа 800 мм;
0 – ширина шкафа 1000 мм;
2 – ширина шкафа 1200 мм.

Третья цифра:

1 – высота шкафа 1200 мм;
4 – высота шкафа 1400 мм;
6 – высота шкафа 1600 мм;
8 – высота шкафа 1800 мм;
0 – высота шкафа 2000 мм;
2 – высота шкафа 2200 мм.

Четвертая цифра:

4 – глубина шкафа 400 мм;
5 – глубина шкафа 500 мм;
6 – глубина шкафа 600 мм;
8 – глубина шкафа 800 мм.

Пятая цифра обозначает цвет шкафа (цифра 5 – цвет RAL 7035).

Также имеется возможность изменять последние две цифры для получения различных модификаций шкафа, согласно приведенному описанию:

Шестая цифра обозначает наличие монтажной панели (далее МП):

0 – установлена одна МП;
1 – шкаф без МП;
2 – установлены две МП (не набором 8800280).

Седьмая цифра:

0 – установленная задняя стенка;
1 – установлена задняя дверь (если спереди – двухстворчатая дверь, то сзади – такая же);
2 – шкаф без передней двери;
3 – шкаф без задней стенки;
4 – шкаф без крыши;
5 – шкаф без кабельных вводных панелей основания;
6 – шкаф без передней двери и задней стенки;
7 – шкаф без передней двери, задней стенки и вводных кабельных панелей;
8 – шкаф без крыши, передней двери и задней стенки.

Пример стандартного исполнения:	Пример модификации:
8206500	8206521
8 – шкаф TS8 2 – ширина шкафа 1200 мм 0 – высота шкафа 2000 мм 6 – глубина шкафа 600 мм 5 – цвет RAL 7035 0 – установлена одна МП 0 – установленная задняя стенка	8 – шкаф TS8 2 – ширина шкафа 1200 мм 0 – высота шкафа 2000 мм 6 – глубина шкафа 600 мм 5 – цвет RAL 7035 2 – установлены две монтажные панели 1 – установлена двухстворчатая задняя дверь


Основные варианты модификаций приведены в таблице:

артикул	
8xxx.500	Стандартный комплект поставки: сварной каркас, передняя дверь одностворчатая или двухстворчатая, задняя стенка, монтажная панель, крыша, панели основания
8xxx.501	с МП и с задней дверью
8xxx.502	с МП и без передней двери
8xxx.503	с МП и без задней стенки
8xxx.506	с МП, без передней двери и без задней стенки
8xxx.508	с МП, без передней двери, без задней стенки и без крыши
8xxx.510	без МП
8xxx.511	без МП и с задней дверью (дверьми)
8xxx.512	без МП и без передней двери
8xxx.513	без МП и без задней стенки
8xxx.516	без МП, без передней двери и без задней стенки
8xxx.517	без МП, без передней двери, без задней стенки и без панелей основания
8xxx.518	без МП, без передней двери и без задней стенки и без крыши
8xxx.521	с 2-мя МП и с задней дверью (дверьми)
8xxx.526	с 2-мя МП, без передней двери и задней стенки

Также предлагаем вам ознакомиться с арт. номерами запасных частей для промышленных шкафов TS8, некоторые из которых подходят также для шкафов SE8.

Монтажные панели TS8 и SE8


Размеры шкафа (ШxВ)	Арт. номер		Наименование
	новый	старый	
600x1200	5050089	295952	TS Монтажная панель 600x1200мм
600x1400	5050090	280740	TS Монтажная панель 600x1400мм
600x1600	5050091	271598	TS Монтажная панель 600x1600мм
600x1800	5050092	270998	TS Монтажная панель 600x1800мм
600x2000	5050093	270999	TS Монтажная панель 600x2000мм
600x2200	5050094	271599	TS Монтажная панель 600x2200мм
800x1200	5050084	295956	TS Монтажная панель 800x1200мм
800x1400	5050085	280741	TS Монтажная панель 800x1400мм
800x1600	5050086	271243	TS Монтажная панель 800x1600мм
800x1800	5050087	271000	TS Монтажная панель 800x1800мм
800x2000	5050062	271001	TS Монтажная панель 800x2000мм
800x2200	5050088	271600	TS Монтажная панель 800x2200мм
1000x1800	5050095	271220	TS Монтажная панель 1000x1800мм
1000x2000	5050096	271601	TS Монтажная панель 1000x2000мм
1200x1200	5050112	295946	TS Монтажная панель 1200x1200мм
1200x1400	5050113	280742	TS Монтажная панель 1200x1400мм
1200x1600	5050114	271603	TS Монтажная панель 1200x1600мм
1200x1800	5050115	271002	TS Монтажная панель 1200x1800мм
1200x2000	5050116	271003	TS Монтажная панель 1200x2000мм
1200x2200	5050117	271604	TS Монтажная панель 1200x2200мм



Для монтажа МП в шкаф TS8 и SE8 дополнительно необходим крепежный комплект арт. 5050063 (старый арт. 291271).

Передние двери одностворчатые TS8 и SE8

Размеры шкафа (ШхВ)	Арт. номер		Наименование
	новый	старый	
400x1800	5050426	290081	TS Дверь одноствор. 400x1800мм RAL7035
400x2000	5050425	290090	TS Дверь одноствор. 400x2000мм RAL7035
600x1200	5050150	280914	TS Дверь одноствор. 600x1200мм RAL7035
600x1400	5050151	290151	TS Дверь одноствор. 600x1400мм RAL7035
600x1600	5050152	279166	TS Дверь одноствор. 600x1600мм RAL7035
600x1800	5050153	290154	TS Дверь одноствор. 600x1800мм RAL7035
600x2000	5050154	279167	TS Дверь одноствор. 600x2000мм RAL7035
600x2200	5050155	290148	TS Дверь одноствор. 600x2200мм RAL7035
800x1200	5050156	-	TS Дверь одноствор. 800x1200мм RAL7035
800x1400	5050157	290161	TS Дверь одноствор. 800x1400мм RAL7035
800x1600	5050158	288517	TS Дверь одноствор. 800x1600мм RAL7035
800x1800	5050159	290165	TS Дверь одноствор. 800x1800мм RAL7035
800x2000	5050067	290155	TS Дверь одноствор. 800x2000мм RAL7035
800x2200	5050160	290158	TS Дверь одноствор. 800x2200мм RAL7035
1000x1800	5050161	290114	TS Дверь одноствор. 1000x1800мм RAL7035




Для монтажа двери на шкаф TS8 и SE8 дополнительно необходимы:

- 1) шарниры 130 град. арт. 8800020 – 1 компл. (кат. 34, стр. 574)
- 2) ответная часть замка арт. 8800040 – 1 компл. (кат. 34, стр. 550)

Передние двери двухстворчатые TS8 и SE8

Размеры шкафа (ШхВ)	Арт. номер		Наименование
	новый	старый	
800x1800	5050162	290087	TS Дверь правая 400x1800мм RAL7035
	5050163	290084	TS Дверь левая 400x1800мм RAL7035
1000x1800	5050164	290129	TS Дверь правая 500x1800мм RAL7035
	5050166	290093	TS Дверь левая 500x1800мм RAL7035
1000x2000	5050165	290126	TS Дверь правая 500x2000мм RAL7035
	5050167	290123	TS Дверь левая 500x2000мм RAL7035
1200x1200	5050168	-	TS Дверь правая 600x1200мм RAL7035
	5050174	-	TS Дверь левая 600x1200мм RAL7035
1200x1400	5050169	-	TS Дверь правая 600x1400мм RAL7035
	5050175	-	TS Дверь левая 600x1400мм RAL7035
1200x1600	5050170	288463	TS Дверь правая 600x1600мм RAL7035
	5050176	288466	TS Дверь левая 600x1600мм RAL7035
1200x1800	5050171	290102	TS Дверь правая 600x1800мм RAL7035
	5050177	290099	TS Дверь левая 600x1800мм RAL7035
1200x2000	5050172	286425	TS Дверь правая 600x2000мм RAL7035
	5050178	286427	TS Дверь левая 600x2000мм RAL7035
1200x2200	5050173	290111	TS Дверь правая 600x2200мм RAL7035
	5050179	290108	TS Дверь левая 600x2200мм RAL7035



Для монтажа двухстворчатой двери на шкаф TS8 и SE8 дополнительно необходимы:


- 1) шарниры 130 град. арт. 8800020 – 2 компл. (кат. 34, стр. 574)
- 2) ответная часть замка арт. 5050149 (старый арт. XRU8099007) – 1 компл.

Запорные системы TS8 и SE8

Высота шкафа (В)	Арт. номер		Наименование
	новый	старый	
1200	5050137	-	TS Запорная система одноств.двери 1200мм
	5050140	-	TS Запорная система правой двери 1200мм
	5050143	289409	TS Запорная система левой двери 1200мм
1400	5050138	-	TS Запорная система одноств.двери 1400мм
	5050141	-	TS Запорная система правой двери 1400мм
	5050144	280819	TS Запорная система левой двери 1400мм
1600	5050139	-	TS Запорная система одноств.двери 1600мм
	5050142	-	TS Запорная система правой двери 1600мм
	5050145	283390	TS Запорная система левой двери 1600мм
1800	5050048	-	TS Запорная система одноств.двери 1800мм
	5050051	-	TS Запорная система правой двери 1800мм
	5050146	279427	TS Запорная система левой двери 1800мм
2000	5050049	-	TS Запорная система одноств.двери 2000мм
	5050052	-	TS Запорная система правой двери 2000мм
	5050147	279428	TS Запорная система левой двери 2000мм
2200	5050050	-	TS Запорная система одноств.двери 2200мм
	5050053	-	TS Запорная система правой двери 2200мм
	5050148	279429	TS Запорная система левой двери 2200мм

Задние стенки TS8 и SE8


Размеры шкафа (ШxВ)	Арт. номер		Наименование
	новый для TS8/SE8	старый для TS8	
400x1800	5050428	290017	TS Задняя стенка 400x1800мм RAL7035
400x2000	5050427	290019	TS Задняя стенка 400x1800мм RAL7035
600x1200	5050123	295948	TS Задняя стенка 600x1200мм RAL7035
600x1400	5050124	290025	TS Задняя стенка 600x1400мм RAL7035
600x1600	5050125	288516	TS Задняя стенка 600x1600мм RAL7035
600x1800	5050126	290027	TS Задняя стенка 600x1800мм RAL7035
600x2000	5050127	290029	TS Задняя стенка 600x2000мм RAL7035
600x2200	5050128	290031	TS Задняя стенка 600x2200мм RAL7035
800x1200	5050118	293861	TS Задняя стенка 800x1200мм RAL7035
800x1400	5050119	290033	TS Задняя стенка 800x1400мм RAL7035
800x1600	5050120	288524	TS Задняя стенка 800x1600мм RAL7035
800x1800	5050121	290035	TS Задняя стенка 800x1800мм RAL7035
800x2000	5050065	286350	TS Задняя стенка 800x2000мм RAL7035
800x2200	5050122	290037	TS Задняя стенка 800x2200мм RAL7035
1000x1800	5050129	290039	TS Задняя стенка 1000x1800мм RAL7035
1000x2000	5050130	290041	TS Задняя стенка 1000x2000мм RAL7035
1200x1200	5050131	295927	TS Задняя стенка 1200x1200мм RAL7035
1200x1400	5050132	290045	TS Задняя стенка 1200x1400мм RAL7035
1200x1600	5050133	288460	TS Задняя стенка 1200x1600мм RAL7035
1200x1800	5050134	290047	TS Задняя стенка 1200x1800мм RAL7035
1200x2000	5050135	286423	TS Задняя стенка 1200x2000мм RAL7035
1200x2200	5050136	290142	TS Задняя стенка 1200x2200мм RAL7035



Для монтажа **новой** задней стенки на шкаф TS8 и SE8 дополнительно необходим крепеж арт. 5050420.

Панели основания TS8 и SE8

Размеры шкафа (ШхГ)	Арт. номер		Наименование
	новый	старый	
600x400	5050005	-	Панели основания компл. TS 600x400mm
600x500	5050006	-	Панели основания компл. TS 600x500mm
600x600	5050007	-	Панели основания компл. TS 600x600mm
600x800	5050008	-	Панели основания компл. TS 600x800mm
800x400	5050009	-	Панели основания компл. TS 800x400mm
800x500	5050010	-	Панели основания компл. TS 800x500mm
800x600	5050011	-	Панели основания компл. TS 800x600mm
800x800	5050012	-	Панели основания компл. TS 800x800mm
1000x400	5050002	-	Панели основания компл. TS 1000x400mm
1000x500	5050000	-	Панели основания компл. TS 1000x500mm
1000x600	5050001	-	Панели основания компл. TS 1000x600mm
1200x400	5050003	-	Панели основания компл. TS 1200x400mm
1200x500	5050013	-	Панели основания компл. TS 1200x500mm
1200x600	5050004	-	Панели основания компл. TS 1200x600mm
1200x800	5050180	-	Панели основания компл. TS 1200x800mm



Для монтажа панелей основания в шкаф TS8 и SE8 дополнительно необходим крепеж арт. 8800075 (1 комплект = 50 шт.)

Потолочные панели TS8

Размеры шкафа (ШхГ)	Арт. номер		Наименование
	новый	старый	
400x500	-	290056	TS Потолочная панель 400x500мм
400x600	5050100	290058	TS Потолочная панель 600x400мм
600x400	5050100	286344	TS Потолочная панель 600x400мм
600x500	5050102	288514	TS Потолочная панель 600x500мм
600x600	5050103	279162	TS Потолочная панель 600x600мм
600x800	5050104	279163	TS Потолочная панель 600x800мм
800x400	5050097	290066	TS Потолочная панель 800x400мм
800x500	5050098	288522	TS Потолочная панель 800x500мм
800x600	5050104	282304	TS Потолочная панель 600x800мм
800x800	5050099	282305	TS Потолочная панель 800x800мм
1000x400	5050105	290068	TS Потолочная панель 1000x400мм
1000x500	5050106	290070	TS Потолочная панель 1000x500мм
1000x600	5050107	290072	TS Потолочная панель 1000x600мм
1200x400	5050108	286354	TS Потолочная панель 1200x400мм
1200x500	5050109	288462	TS Потолочная панель 1200x500мм
1200x600	5050110	290076	TS Потолочная панель 1200x600мм
1200x800	5050111	290078	TS Потолочная панель 1200x800мм



Для монтажа потолочных панелей на шкаф TS8 дополнительно необходим крепеж (на выбор):

- 1) рым-болты арт.4568000 (1 комплект = 4 шт.)
- 2) винты арт. 4198000 (1 комплект = 20 шт.)

Примечание.

Комплект принадлежностей, поставляемый вместе со шкафом, можно заказать отдельно:

- для шкафа с одной передней дверью арт. 5050069 (старый арт. 242640)
- для шкафа с двухстворчатой передней дверью арт. 5050070 (старый арт. 242645)