

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► TopTherm Mini chillere - til mindre proceskølinger



INDKAPSLING

STRØMFORDDELING

KLIMATEKNIK

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm Mini chillere - til mindre proceskølinger



Luft-/vandvarmevekslere Side 434 Overløbsventil Side 486 Kølemedium Side 487

Teknisk udførelse:

- Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
- Med RiNano-belægning
- Medietransporterende pumpe
- Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
- Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt

Farve:

RAL 7035

Kapslingsklasse:

IP 44 (eludstyr)

Leveringsomfang:

- Returkøleanlæg, tilslutningsklart fortrådet
- Flersproget dokumentation
- Inkl. funktionsskema og diagrammer

Godkendelser:

Finder du på internettet.

Principskitse:

Finder du på internettet.

Pumpekurver:

Finder du på internettet.

Yderligere muligheder:

Finder du på internettet.

TopTherm, køleeffekt 1 / 1,5 kW

Best.nr SK	3318.600	3318.610	3319.600	3319.610
Mærkespænding, Volt, Hz	230, 50/60			
Dimensioner, mm	B	600		
	H	400		
	D	430		
Køleeffekt ved $T_w = 10^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$ $T_w = 18^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$	0,8 kW/0,9 kW 1,0 kW/1,1 kW		1,2 kW/1,3 kW 1,5 kW/1,7 kW	

TopTherm, køleeffekt 3 / 4, 5 / 6 kW

Best.nr SK	3320.600	3334.600	3334.660
Mærkespænding, Volt, Hz	400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 ¹⁾		
Dimensioner, mm	B	602	602
	H	676	1050
	D	645	645
Køleeffekt ved $T_w = 10^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$ $T_w = 18^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$	2,7 kW/3,0 kW 3,0 kW/3,4 kW	3,9 kW/4,7 kW 4,5 kW/5,4 kW	4,8 kW/5,2 kW/5,2 kW 6,0 kW/6,6 kW/6,6 kW

TopTherm, til vertikalmontering, køleeffekt 1 / 2, 5 / 4 kW

Best.nr SK	3360.100	3360.250	3360.470
Mærkespænding, Volt, Hz	400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 ¹⁾		
Dimensioner, mm	B	400	500
	H	950	1580
	D	310	390
Køleeffekt ved $T_w = 10^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$ $T_w = 18^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$	0,8 kW/0,9 kW 1,0 kW/1,1 kW	2,1 kW/2,3 kW 2,5 kW/2,8 kW	3,3 kW/3,7 kW 4,0 kW/4,5 kW

RITTAL A/S

Dybendalsvænget 4 · DK-2630 Taastrup

Tlf: +45 (0)70 25 59 00 · Fax: +45 (0)70 25 59 01

e-mail: info@rittal.dk · www.rittal.dk

INDKAPSLING

STRØMFORDDELING

KLIMATEKNIK

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

