

# Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

## ► TopTherm chiller – Den nye generation



INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

# TopTherm chiller – Den nye generation



Tilbehør til klimateknik HB 33, side 473

Fordele i kraft af optimerede termodynamiske egenskaber, standardiseret moduldesign samt tilvalgs pakke for hurtigere levering.

Som altid kan du konfigurere din chiller efter eget ønske.


#### Fordele ved den nye generation:

- Optimerede termodynamiske egenskaber takket være placering af kondensatorblæseren i toppladen
- Fleksibel takket være forskellige tilvalgs pakker, som kan kombineres
- Hurtigere levering, platformen til enhederne er lagervare.

#### Tilvalgs pakker som opfylder dine ønsker:

- Varmgas-bypass til kapacitetsregulering i kuldemediekredsen
- Mere højtydende pumper
- Niveauovervågning i tank
- Flowovervågning
- Kapsling i rustfrit stål
- Vandkølet kondensator
- Rørsystem uden jernholdigt materiale
- Regulering i forhold til omgivende temperatur
- Automatisk bypass af kølevandet (internt eller eksternt)
- Harting-stik
- Udendørs opstilling
- Lakering i RAL-farve
- Filtermatte i metal
- 24 V DC styrespænding

#### Køleeffekt ved T omgivende 32 °C og T vand 18 °C



1	3335.790/ 3335.830	4	3335.860
2	3335.840	5	3335.870
3	3335.850	6	3335.880
		7	3335.890

## Omstillingstabel for den nye generation af TopTherm chillere

TopTherm chiller (gammel generation)			TopTherm chiller (ny generation)		
Dimensioner B x H x D mm	Køleeffekt kW	Art. nr. SK (gammelt)	Dimensioner B x H x D mm	Køleeffekt kW	Art. nr. SK (nyt)
805 x 1600 x 805	8	<b>3335.590</b>	805 x 1700 x 605	8	<b>3335.790</b>
805 x 2000 x 805	8	<b>3335.600</b>	805 x 2100 x 605	8	<b>3335.830</b>
805 x 2000 x 805	12	<b>3335.610</b>	805 x 2140 x 605	12	<b>3335.840</b>
805 x 2000 x 805	16	<b>3335.620</b>	805 x 2140 x 605	16	<b>3335.850</b>
1205 x 2000 x 805	20	<b>3335.630</b>	1205 x 2140 x 605	20	<b>3335.860</b>
1205 x 2000 x 805	25	<b>3335.640</b>	1205 x 2140 x 605	25	<b>3335.870</b>
1610 x 2000 x 805	32	<b>3335.650</b>	1605 x 2140 x 605	32	<b>3335.880</b>
2410 x 2000 x 805	40	<b>3335.660</b>	2405 x 2140 x 605	40	<b>3335.890</b>

Tilgængelige fra lager fra januar 2013

RITTAL A/S  
Dybendsvænget 4 · DK-2630 Taastrup  
Tel: +45 70 25 59 00 · Fax: +45 70 25 59 01  
e-mail: info@rittal.dk · www.rittal.dk

INDKAPSLING

STRØMFORDDELING

KLIMATEKNIK

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP