

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armoires monobloc compactes CM – CM 5112.500

Date d'édition : 23 sept. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armoires monobloc compactes CM – CM 5112.500

: 23.09.2020 [www.rittal.com/be-fr](http://www.rittal.com/be-fr)



## Discontinued article.

Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30.09.2020 |||L'article est remplacé par: 1260000

### Description du produit

<b>Matériau:</b>	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
<b>Finition:</b>	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation appropriées
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes
<b>Code IK:</b>	IK08
<b>Composition de la livraison:</b>	Coffret avec porte(s) montée(s) sur charnières Système de verrouillage à trois points avec serrure à panneton double Plaque de montage Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
<b>Matériau de base:</b>	Tôle d'acier

### Caractéristiques du produit

<b>Dimensions:</b>	Largeur: 600 mm Hauteur: 1200 mm Profondeur: 300 mm
<b>Plaque de montage:</b>	Largeur: 540 mm Hauteur: 1155 mm
<b>Nombre de portes:</b>	1
<b>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible:</b>	oui
<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.
<b>Poids/UE:</b>	52 kg
<b>EAN:</b>	4028177479708
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Description du produit:</b>	CM Armoire monobloc compacte, LHP : 600 x 1200 x 300 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, base ouverte
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	CSA Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
<b>Certificats:</b>	EAC IK-Code
<b>Déclarations:</b>	Déclaration de conformité