

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Détecteurs CMC III – DK 7030.130

Date d'édition : 30 sept. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Détecteurs CMC III – DK 7030.130

: 30.09.2020 www.rittal.com/be-fr



Description du produit

Modèle:	Détecteur de vandalisme
Description:	Les détecteurs CMC III surveillent les conditions physiques ambiantes. Chaque détecteur assure des tâches précises de mesure ou de contrôle. Les détecteurs dont la référence commence par 7030... sont équipés d'une interface de CAN-Bus et peuvent être raccordés directement au bus de l'Unité Centrale CMC III ou de l'interface IoT. Les détecteurs dont la référence commence par 7320... doivent être intégrés au bus via l'adaptateur, détecteur de CAN-Bus 7030.100.
Avantages:	Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play» L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application:	Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments. Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement:	Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT Le détecteur de vandalisme CMC III supervise les forces gravitationnelles agissant sur les trois axes x, y et z (forces G). Le détecteur est monté sur l'ossature et les vibrations agissant sur la baie sont transmises au détecteur.
Matériau:	Plastique Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur:	Face avant : RAL 9005 Coffret : RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 30

Composition de la livraison:

Détecteur
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Équerres de montage
Accessoires de fixation
Clips de montage pour fixation des rails porteurs

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 80 mm Hauteur: 30 mm Profondeur: 40 mm
Raccordement au bus CAN:	Direct
Nombre maximal de participants:	Unité Centrale Compacte CMC III: 4 Unité Centrale CMC III: 32 Interface IoT: 32
Température de fonctionnement:	Fonctionnement (environnement): +0 °C...+55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation):	Fonctionnement (environnement): 5 % - 95 %
Méthode de mesure:	Mesure de l'accélération
Axes surveillés:	x, y, z
Plage de mesure:	Accélération: -7 g - 7 g
Interfaces / raccordements:	En règle générale: 2 x CAN-Bus RJ45
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,19 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177659513
Numéro du tarif douanier:	85319000
ETIM 7.0:	EC002627
ETIM 6.0:	EC002627
eCl@ss 8.0/8.1:	27189253
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253

Description du produit:	Détecteur de vandalisme CMC III
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL
Déclarations:	Déclaration de conformité