

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

▶ Отдельный системный шкаф SE 8



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

Отдельный системный шкаф SE 8



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

Миллион раз проверенный линейный шкаф TS 8 теперь в виде «цельной конструкции» с приваренными стенками и потолочной панелью.

Полная совместимость

- Полная совместимость с комплектующими TS
- Единый процесс инжиниринга для обоих шкафов единой «платформы», благодаря идентичным элементам, напр. монтажной панели и панелям основания.
- Малые затраты на монтаж благодаря профилям на боковых стенках

Монтаж основания

- Применяются две системы цоколей:
 - Цоколь TS 8 и система цоколей Flex-Block
- Максимальные возможности для ввода кабеля:
 - Панели для установки кабельных вводов или вводов кабеля со штекерами
 - ЭМС-панели основания
 - Кабельная шина с зажимами для фиксации кабеля
 - С-образная профильная шина с кабельными зажимами
- Автоматическое выравнивание потенциалов плоских деталей

Разнообразие вариантов с высокой степенью защиты и жесткостью

- Высокая степень защиты IP 55/ NEMA 12
- Отдельные шкафы легко моются благодаря цельному корпусу
- Варианты из листовой и нержавеющей стали практически для любых областей применения
- Высокая жесткость благодаря самонесущей цельной конструкции



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

Отдельный системный шкаф SE 8



Сертификаты и детальные чертежи: можно найти в Интернете.

Отдельный системный шкаф SE 8 имеет в основе платформу TS 8 и приходит на смену серии шкафов ES 5000. Комплектующие TS 8 можно использовать без ограничений.

Материал:

- В зависимости от исполнения: листовая или нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Корпус: 1,5 мм
- Дверь: 2,0 мм

- Задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
- Монтажная панель: 3,0 мм, листовая сталь (для шкафов из листовой и нержавеющей стали)

Поверхность (листовая сталь):

- Корпус, дверь и задняя стенка:
 - Грунтовка
 - Снаружи порошковое покрытие, структурное RAL 7035
- Монтажная панель и панели основания:
 - Оцинкованные

Поверхность (нержавеющая сталь):

- Корпус, задняя стенка, панели основания и дверь(и):
 - Шлифовка, зерно 400
- Монтажная панель:
 - Оцинкованная

Степень защиты:

- IP 55 согласно EN 60 529, соответствует NEMA 12

Комплект поставки:

- Шкаф с дверью (дверями)
- У однодверных шкафов: навеска двери правая, меняется на левую
- Монтажная панель
- Панели основания
- Задняя стенка (при ширине от 1600 мм двухсекционная), на винтах

Ширина: 600 – 800 мм

Ширина мм	Кол-во	600	600	600	800	800	800	800	800
Высота мм		1600	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Глубина мм		400	400	500	400	500	400	500	600
Ширина монтажной панели мм		499	499	499	699	699	699	699	699
Высота монтажной панели мм		1496	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896
Дверь(и)		1	1	1	1	1	1	1	1
Листовая сталь: Арт. № SE	1 шт.	–	5830.500	–	5831.500	–	5832.500	5833.500	5834.500
замена Арт. № ES 5000		–	5684.500	–	5884.500	–	–	5805.500	–
Нержавеющая сталь: Арт. № SE	1 шт.	5850.500	–	5851.500	–	5852.500	–	–	5853.500
замена Арт. № ES 5000		5450.600	–	5451.600	–	5452.600	–	–	5453.600

Ширина: 1000 – 1800 мм

Ширина мм	Кол-во	1000	1000	1200	1600	1200	1200	1200	1800
Высота мм		1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Глубина мм		400	400	400	400	400	500	600	500
Ширина монтажной панели мм		899	899	1099	1499	1099	1099	1099	1699
Высота монтажной панели мм		1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	1896
Дверь(и)		1	2	2	2	2	2	2	2
Листовая сталь: Арт. № SE	1 шт.	–	5840.500	5841.500	5842.500	5843.500	5844.500	5845.500	5846.500
замена Арт. № ES 5000		–	5080.500	5284.500	5784.500	–	5205.500	–	5905.500
Нержавеющая сталь: Арт. № SE	1 шт.	5854.500	–	–	–	–	5855.500	–	–
замена Арт. № ES 5000		5454.600	–	–	–	–	5455.600	–	–

ООО «Риттал»

123007 Москва · ул. 4-ая Магистральная д. 11, стр. 1
Тел. +7 (495) 775 02 30 · Факс +7 (495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru



05.2011/R110

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP