

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► TopTherm chiller – Den nya generationen



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm chiller – Den nya generationen



Tillbehör för klimatisering HB 33, sidan 473

Fördelar genom optimerade termodynamiska egenskaper, standardiserad moduldesign och optionspaket för snabbare leverans.

Som alltid kan ni konfigurera er chiller för era egna önskemål..


Fördelar med den nya generationen:

- Optimerade termodynamiska egenskaper tack vare placering av kondensorfläkten på taket
- Flexibelt tack vare olika optionspaket som kan kombineras
- Snabbare leverans, plattformen för aggregaten är lagervara.

Optionspaket för att möta era önskemål.

- Hetgasbypass för kapacitetsreglering i köldmediekretsen
- Kraftfullare pumpar
- Nivåövervakning i tank
- Flödesvakt
- Kapsling i rostfritt stål
- Vattenkyld kondensator
- Rörsystem utan järnhaltigt material
- Reglering i förhållande till omgivningstemperaturen
- Automatisk bypass av kylvattnet (intern eller extern)
- Harting-kontaktdon
- Utomhusplacering
- Lackering i RAL-färg
- Filtermatta i metall
- 24 V DC styrspänning

Kyleffekt vid T omgivande 32 °C och T vatten 18 °C



1	3335.790/ 3335.830	4	3335.860
2	3335.840	5	3335.870
3	3335.850	6	3335.880
		7	3335.890

Översättningstabell för den nya generationen TopTherm chillers

TopTherm chiller (gamla generationen)			TopTherm chiller (nya generationen)		
Dimensioner B x H x D mm	Kyleffekt kW	Art. nr. SK (gammalt)	Dimensioner B x H x D mm	Kyleffekt kW	Art. nr. SK (nytt)
805 x 1600 x 805	8	3335.590	805 x 1700 x 605	8	3335.790
805 x 2000 x 805	8	3335.600	805 x 2100 x 605	8	3335.830
805 x 2000 x 805	12	3335.610	805 x 2140 x 605	12	3335.840
805 x 2000 x 805	16	3335.620	805 x 2140 x 605	16	3335.850
1205 x 2000 x 805	20	3335.630	1205 x 2140 x 605	20	3335.860
1205 x 2000 x 805	25	3335.640	1205 x 2140 x 605	25	3335.870
1610 x 2000 x 805	32	3335.650	1605 x 2140 x 605	32	3335.880
2410 x 2000 x 805	40	3335.660	2405 x 2140 x 605	40	3335.890

Tillgängliga från lager från januari 2013

RITTAL Scandinavian ab
Rittalgatan 1 · 262 73 Ängelholm
Telefon 0431-44 26 00 · Fax 0431-44 26 44
e-post: info@rittal.se · www.rittal.se

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP