

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1008.600

Date : 06-mar-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1008.600

created: 06.03.2021 on [www.rittal.com/ar-es](http://www.rittal.com/ar-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Caja: acero inoxidable Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Bombín de cierre: Cinc fundido a presión, níquelado
<b>Superficie:</b>	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Unidad de envase:</b>	Armario con puerta(s) Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
<b>Material básico:</b>	Acero inoxidable

## Descripción producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 380 mm Altura: 600 mm Profundidad: 210 mm
<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 334 mm Altura: 570 mm

<b>Número puertas:</b>	1
<b>Ejecución cierre:</b>	Aldabilla
<b>Nº de cierres:</b>	2
<b>Bombín de cierre:</b>	Doble paletón 3 mm
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	15,1 kg
<b>EAN:</b>	4028177000315
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Descripción producto:</b>	AE ARMARIO COMPACTO INOX. 380x600x210, AISI 304, con placa de montaje

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	Grado de protección IK-Code NA
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad