

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Armarios compactos CM – CM 5115.500**

Date : 22-nov-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios compactos CM – CM 5115.500

created: 22.11.2019 on [www.rittal.com/ar-es](http://www.rittal.com/ar-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
<b>Superficie:</b>	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 55 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 12 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Unidad de envase:</b>	Armario con puerta(s) con bisagras Sistema de cierre de 3 puntos con bombín de doble paletón Placa de montaje Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
<b>Material básico:</b>	Chapa de acero

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 800 mm Altura: 1000 mm Profundidad: 400 mm
<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 740 mm

Altura: 955 mm

<b>Número puertas:</b>	1
<b>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:</b>	sí
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	61 kg
<b>EAN:</b>	4028177479753
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Descripción producto:</b>	CM ARMARIO COMPACTO 800x1000x400 RAL7035
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	CSA Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	IK-Code
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad