

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24" – CP 6321.000

Data de publicação : 20/Set/2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24" – CP 6321.000

Criado: 20.09.2020 em www.rittal.com/br-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 30.09.2020 |||O item foi substituído pelo item: 6321050

Descrição do produto

Modelo:	Visor com vidro de segurança
Descrição:	Para a montagem de monitores TFT convencionais de mesa com tela com diagonal de até 24" nos formatos 16:9/16:10
Material:	Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Acabamentos: plástico Visor: vidro de segurança com espessura Suporte para monitor TFT: chapa de aço
Superfície:	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural
Cor:	Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 65
Escopo de fornecimento:	Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm Visor Suporte para o monitor TFT de mesa com conexão VESA 75/100 Puxadores laterais e acabamentos Porta traseira com dobradiça montada à direita Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm

Nota: O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
Fecho, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo B

Características do produto

Dimensões: Largura: 650 mm
Altura: 450 mm
Profundidade: 155 mm

Quantidade de fechos de lingueta: 1

Modelo do fecho: lingueta

Quantidade de fechos: 1

Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

Embalagem: 1 unid.

Peso/embalagem: 18 kg

EAN: 4028177697324

Número da tarifa alfandegária: 94032080

ETIM 7.0: EC002504

ETIM 6.0: EC002504

eCI@ss 8.0/8.1: 27180505

eCI@ss 6.0/6.1: 27180505

Descrição do produto: CP PAINEL DE COMANDO TFT ATÉ 24"

Aprovações

Aprovações: Bureau Veritas
NA

Explicações: Declaration of conformity