

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisiagrada – KE 9206.600**

Date : 27-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada – KE 9206.600

created: 27.09.2020 on [www.rittal.com/ar-es](http://www.rittal.com/ar-es)



**Discontinued article.**

El producto se dejará de fabricar a partir de: 28.02.2021 |||El artículo es sustituido por: 9206100

## Descripción producto

|   |  |
|---|--|
| <b>Aplicación:</b>                              | Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 94/9/EG<br>Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C<br>Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado<br>Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb) |
| <b>Material:</b>                                | Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: <math>10^9 \Omega</math><br>Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: <math>10^9 \Omega</math> junta continua de silicona inyectada<br>Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada                   |
| <b>Color:</b>                                   | RAL 9011   |
| <b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b> | IP 66  |
| <b>Certificados:</b>                            | IEC Ex PTB 10.0011U: sí<br>PTB 03 ATEX 1011U: sí   |
| <b>Unidad de envase:</b>                        | Caja<br>Puerta<br>Placa de montaje   |
| <b>Material básico:</b>                         | Plástico   |

## Características del producto

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Dimensiones:</b>                | Anchura: 600 mm<br>Altura: 600 mm<br>Profundidad: 200 mm |
| <b>Placa de montaje:</b>           | Anchura: 545 mm<br>Altura: 550 mm                        |
| <b>Nº de cierres de aldabilla:</b> | 2  |
| <b>Ejecución cierre:</b>           | Aldabilla  |
| <b>Nº de cierres:</b>              | 2  |
| <b>Bombín de cierre:</b>           | Doble paletón 3 mm                                       |
| <b>Unidad de embalaje:</b>         | 1 pza(s).  |
| <b>Peso/UE:</b>                    | 15,9 kg  |
| <b>EAN:</b>                        | 4028177138360  |
| <b>Código arancelario:</b>         | 94037000   |
| <b>ETIM 7.0:</b>                   | EC002503   |
| <b>ETIM 6.0:</b>                   | EC002503   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>             | 27180502   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>             | 27180502   |
| <b>Descripción producto:</b>       | KE ARMARIO EX (BASE KS) 600x600x200                      |

## Aprobaciones

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Aprobaciones:</b>  | ATEX<br>IEC Ex                          |
| <b>Certificados:</b>  | EAC<br>Ex<br>Grado de protección<br>IEC |
| <b>Explicaciones:</b> | Declaración del fabricante              |