

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Крышка для интерфейсов, модульная – SZ 2482.590

Date : 21.04.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Крышка для интерфейсов, модульная – SZ 2482.590

created: 21.04.2021 build on www.rittal.com/by-ru



Описание продукта

Исполнение:	Вставки интерфейсов глухая панель (плоская), для индивидуальной комплектации, полезная площадь: 45 x 75 мм
Описание:	Универсальное применение везде, где требуется быстрый доступ к разъемам и розеткам. Корпус остается закрытым и, следовательно, защищенным от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.
Принцип действия:	Монтажная рама оборудована крышкой, которая фиксируется в нескольких положениях при углах открытия от 90 до 180° Защёлкивающаяся крышка обеспечивает надежную герметичность. При желании ее можно запирать. Все разъемы SUB-D могут поворачиваться при установке
Материал:	Монтажная рама и металлическая крышка: Тонкое цинковое литье Пластиковая крышка: поликарбонат (полупрозрачный) Замок: Поликарбонат
Поверхность:	Монтажная рама и металлическая крышка: матовые никелированные
Цвет:	Замок: RAL 7024 Винтовые клеммы: желтые (RAL 1016)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 65 при закрытой крышке и корректном монтаже

Описание продукта

Возможности монтажа:	В компактные корпуса и компактные распределительные шкафы как интерфейс программирования для управления В IT- и промышленные распределители как доступ для ТО сетей В шкафах для ПК и пультах для временного подключения дополнительных приборов В мобильных промышленных рабочих станциях для быстрого соединения с
-----------------------------	---

существующими сетевыми структурами
В командных панелях для программирования и ТО встроенных компонентов

Упаковка:	1 шт.
Вес:	0,04 kg
Доля меди (кг / шгук):	0
EAN:	4028177490888
Код ТНВЭД:	85369095
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCI@ss 8.0/8.1:	27189234
eCI@ss 6.0/6.1:	27189234
Описание продукта:	SZ крышка для разъемов, модульная, вставки интерфейсов, глухая панель, плоская
Сертификаты	
Сертификаты:	C-UR UR + C-UR
Сертификаты:	NA