

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Coffrets électriques AE – AE 1360.500

Date d'édition : 22 févr. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffrets électriques AE – AE 1360.500

: 22.02.2020 www.rittal.com/be-fr



Description du produit

Matériau:	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Code IK:	IK08
Composition de la livraison:	Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières, Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret Plaque de montage Serrure : panneton double de 3 mm
Matériau de base:	Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 350 mm
Épaisseur de	Coffret: 1,5 mm

matériau:	Porte: 1,75 mm Plaque de montage: 2,5 mm
Plaque de montage:	Largeur: 549 mm Hauteur: 570 mm
Nombre de portes:	1
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible:	oui
Modèle du dispositif de fermeture:	Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures:	2
Serrure à clé:	Panneton double de 3 mm
Taille de la plaque passe-câbles:	5
Nombre de plaques passe-câbles:	1
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	28,4 kg
EAN:	4028177252493
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Description du produit:	AE Coffret électrique, LHP : 600 x 600 x 350 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came

Homologations

Homologations:	Bureau Veritas CSA Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV
-----------------------	---

UL + C-UL

Certificats:

EAC
IK-Code
Indice de protection

Déclarations:

Déclaration de conformité
