Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.579
Aderendhülse

Stand: 26.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

AS 4051.579 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.579
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	weiß
Länge	12 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3,4 mm
Rittal Farbcode	Ja
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung 0,75 mm², weiß, lose, 12 mm

© Rittal 2026

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR