

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Крышка для интерфейсов, модульная – SZ 2482.400

Date : 20.04.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Крышка для интерфейсов, модульная – SZ 2482.400

created: 20.04.2021 build on www.rittal.com/by-ru



## Описание продукта

<b>Исполнение:</b>	Розеточные модули Германия (VDE), пружинные клеммы макс. 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> , подключение сзади
<b>Описание:</b>	Универсальное применение везде, где требуется быстрый доступ к разъемам и розеткам. Корпус остается закрытым и, следовательно, защищенным от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.
<b>Принцип действия:</b>	Монтажная рама оборудована крышкой, которая фиксируется в нескольких положениях при углах открытия от 90 до 180° Защелкивающаяся крышка обеспечивает надежную герметичность. При желании ее можно запирать. Все разъемы SUB-D могут поворачиваться при установке
<b>Материал:</b>	Монтажная рама и металлическая крышка: Тонкое цинковое литье Пластиковая крышка: поликарбонат (полупрозрачный) Замок: Поликарбонат
<b>Поверхность:</b>	Монтажная рама и металлическая крышка: матовые никелированные
<b>Цвет:</b>	Замок: RAL 7024 Винтовые клеммы: желтые (RAL 1016)
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 65 при закрытой крышке и корректном монтаже

## Описание продукта

<b>Номинальное рабочее напряжение:</b>	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Возможности монтажа:</b>	В компактные корпуса и компактные распределительные шкафы как интерфейс программирования для управления

В IT- и промышленные распределители как доступ для ТО сетей  
В шкафах для ПК и пультах для временного подключения дополнительных приборов  
В мобильных промышленных рабочих станциях для быстрого соединения с существующими сетевыми структурами  
В командных панелях для программирования и ТО встроенных компонентов

<b>Номинальный ток:</b>	При 230 В/50 Гц: 10 А - 16 А
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	0,75 kg
<b>Доля меди (кг / штук):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177490703
<b>Код ТНВЭД:</b>	85369095
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002625
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002625
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189234
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189234
<b>Описание продукта:</b>	SZ крышка для разъемов, модульная, модуль розеток, Германия, с пружинными клеммами, цвет: серый
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	NA
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии