

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Обогреватель распределительного шкафа с вентилятором – SK 3105.420**

Date : 18.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Обогреватель распределительного шкафа с вентилятором – SK 3105.420

created: 18.09.2020 build on www.rittal.com/by-ru



Описание продукции

Описание: Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания.

Материал: Пластик

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 20

Комплект поставки: PTC-обогреватель с вентилятором
Крепежный материал

Указание: Для точной регулировки температуры в распределительном шкафу рекомендуется термостат
В целях предотвращения образования конденсата, для регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат
Равномерное распределение тепла в крупногабаритных шкафах достигается при помощи установки нескольких обогревателей меньшей мощности

Особенности продукции

**Длительная
мощность обогрева
при 10 °C:** 355 W - 400 W
Указание: Длительная мощность обогрева с вентиляторами

**Номинальное
рабочее
напряжение:** 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Размеры: Ширина: 103 mm
Высота: 200 mm
Глубина: 103 mm

| | |
|---|---|
| Защитный автомат/плавкий предохранитель: | 6 А |
| Вентилятор встроен: | Да |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180710 |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Вес: | 1,22 kg |
| EAN: | 4028177662902 |
| Код ТНВЭД: | 85162999 |
| ETIM 7.0: | EC000737 |
| ETIM 6.0: | EC000737 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180710 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180710 |
| Описание продукции: | СК обогреватель, с вентилятором, 355/400 Вт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 103 x 200 x 103 мм |
| Сертификаты | |
| Сертификаты: | Approval overview CSA UR + C-UR VDE |
| Сертификаты: | Сертификат/Декларация соответствия |
| Пояснения: | Декларация о соответствии |