Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

DK 5302.044

Kabelabfangschiene, tiefenvariabel

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.044 - Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für VX IT, TE

Für VX IT und TE. Ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5302.044
Nutzen	Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.
Einsatzgebiete	Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbändern an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen können direkt an einer 19"-Montageebene rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montageebenen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Ebenenabstand	350 - 550 mm
Hinweis	Befestigungsmaß + 170 mm = 19"-Ebenenabstand bei VX IT standard Befestigungsmaß + 175 mm = 19"-Ebenenabstand bei VX IT dynamic
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.67
Bruttogewicht	0.687
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177952690
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604