

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

System-Einzelschrank **SE 8 – SE 5834.580**

Stand : 20.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



System-Einzelschrank SE 8 IP 66/NEMA 4 – SE 5834.580

erstellt am: 20.09.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material: Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Boden: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm

Oberfläche: Gehäuse, Tür und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Boden: tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 4
NEMA 3R

Lieferumfang: Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Boden, geschlossen
Rückwand, abschraubbar
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm

Grundmaterial: Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 800 mm Höhe: 2000 mm Tiefe: 600 mm
Montageplatte:	Breite: 699 mm Höhe: 1896 mm
Anzahl Türen:	1
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	143,3 kg
EAN:	4028177696716
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeschreibung:	SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL
Zertifikate:	Schutzart
Erklärungen:	Konformitätserklärung