Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

DK 7816.362

Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

Stand: 20.08.2025 (Que[illegible]n/at-de

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7816.362 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7816.362
Produktbeschreibung	Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.	Ohne Türrohrrahmen. Türrohrrahmen auf Anfrage.
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 600 mm Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	28.69
Bruttogewicht	30.2
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177330504
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Stahlblechtür vertikal geteilt für
TS BxH 600x2200 mm

Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und Befestigungsmaterial, Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Stahlblechtür unbelüftet.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Für Schränke 600 mm x 2200 mm