

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Betjeningskabinetter med gribelister – CP 6320.600**

Publisering : Tue Sep 29 15:18:36 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Betjeningskabinetter med gribelister – CP 6320.600

Oprettet: 29.09.2020 på www.rittal.com/dk-dk



Discontinued article.

Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30.09.2020 |||Artiklen erstattes af: 6320650

Produktbeskrivelse

Materiale:	Kabinet og låge: Stålplade Gribelister: Aluminium Frontplade: Aluminium Afdækningskapper: Plast
Overflade:	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret
Farve:	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Leveringsomfang:	Kabinet med udskæring og forstærkning til bæreamstilslutning Ø 130 mm Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade Gribelister og afdækninger på siden Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med TS hulsystem
Kommentar:	Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores Låsesystemer til serviceadgang fra bagsiden: Låseindsatse 27 mm, type A, sikkerhedscylinder, plasthåndtag og T-greb, type B
Udførelse serviceadgang:	Bagfra

Produktegenskaber

Dimensioner: Bredde: 600 mm
 Højde: 600 mm
 Dybde: 210 mm

Udførelse lås: Vridere

Antal låse: 2

Låseindsats: 3 mm dobbeltkam

Pakkestørrelse: 1 stk.

Vægt/PS: 18,8 kg

EAN: 4028177694019

Toldtarifnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC002504

ETIM 6.0: EC002504

eCI@ss 8.0/8.1: 27180505

eCI@ss 6.0/6.1: 27180505

Produktbeskrivelse: CP Betjeningskabinet med grebliste, BHD: 600 x 600 x 210 mm, stålplade, grebliste i aluminium, serviceadgang fra bagsiden

Godkendelser

Godkendelser: Bureau Veritas
 CSA

Forklaringer: Overensstemmelseserklæring