

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister – AX 6320.650

Publisering : Wed Sep 23 12:47:46 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister – AX 6320.650

Oprettet: 23.09.2020 på www.rittal.com/dk-dk



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Betjeningskabinettet med gribelister på basis af AX, stålplade med bæreamsudsikring Ø 130 mm, som passer til bæreamssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP 55.
Materiale:	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum Frontplade: Aluminium Afdækningskapper: Plast
Overflade:	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret
Farve:	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529:	Type 1, 12
Typeklassificering iht. UL 508A:	Type 1, 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kabinet med udsikring og forstærkning til bæreamstilslutning Ø 130 mm Fortil med maks. udsikring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade Gribelister på siderne med afslutningskapper Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats

Kommentar: Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A
Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A

Udførelse serviceadgang: Bagfra

Grundmateriale: Stålblade

Produktegenskaber

Dimensioner: Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 210 mm

Pakkestørrelse: 1 stk.

Vægt/PS: 18,8 kg

EAN: 4028177923225

Toldtarifnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC002504

ETIM 6.0: EC002504

eCl@ss 8.0/8.1: 27180505

eCl@ss 6.0/6.1: 27180505

Produktbeskrivelse: AX Betjeningskabinet med grebsummer, BHD: 600x600x210 mm, stålblade, grebsummer i aluminium, serviceadgang fra bagsiden

Godkendelser

Godkendelser: UL + C-UL

Forklaringer: Overensstemmelseserklæring