Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

AX 7993.175

Kompakt-Schaltschrank AX

Stand: 12.08.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

AX 7993.175 - Kompakt-Schaltschrank AX BMW AG Konzernstandard

Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. Unterschrank als 24 V- bzw. 400 V-Verteiler, Abmessungen 800 x 900 x 400 mm, zzgl. 200 mm Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 7993.175
Produktbeschreibung	Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. Unterschrank als 24 V- bzw. 400 V-Verteiler, Abmessungen 800 x 900 x 400 mm, zzgl. 200 mm Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.
Material	Stahlblech
Farbe	Gehäuse: RAL 7035 Sockel: RAL 9005

Eigenschaften

Lieferumfang	Dach hinten mit vier Befestigungsbohrungen für Tragarmsystem, mit Dichtstopfen abgedeckt, innen mit Verstärkungsplatte und vier Nietmuttern M6 unter dem Lochbild des Dachbleches Tür mit montiertem Komfortgriff 2435.100 inkl. Doppelbart-Einsatz 2466.000 Boden mit Ausschnitt für Kabeleinführung, abgedeckt mit einem geteilten Bodenblech mit Bürstenleisten 200 mm hoher Sockel 2820.082, bestehend aus vier Eckstücken, zwei übereinander montierten 100 mm hohen Blenden vorne und einer 200 mm hohen Blende hinten rechts und links ist jeweils eine 200 mm hohe Sockel-Blende 2820.420 montiert Die Tür ist mit dem unteren Erdungspunkt vom Gehäuse durch einen Flachbanderder 2412.316 verbunden Die Dachverstärkung ist am oberen Erdungspunkt vom Gehäuse mit einem Flachbanderder 2412.316 verbunden ein Flachbanderder 2412.316 am Erdungspunkt montiert, der kundenseitig mit dem noch zu montierenden Lütze-Montagerahmen verbunden werden muss ohne Montageplatte Systemleuchte LED 2500.220 (lose beigelegt) Anschlussleitung zur Einspeisung für Systemleuchte LED 2500.410 (lose beigelegt) Türpositionsschalter 2500.460 (lose beigelegt) Montagewinkel 4597.000 zur Montage des Türpositionsschalters (lose beigelegt)
Einsatzgebiete	24 V-Verteiler
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 900 mm Tiefe: 400 mm
Höhe inkl. Sockel	1 100 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	50
Bruttogewicht	52.8
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177960114