

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kaapelin johdinkotelo TS IT:Ile – TS 3313.100

päivämäärä : 7.8.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kaapelin johdinkotelo TS IT:lle – TS 3313.100

Luotu: 07.08.2020 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Kaapelointitilaksi verkko- ja palvelinkaappien väliin tai kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Hyödyt:	Ylimääräisten kaapeleiden ihanteellinen säilytys ja johdonmukainen kaapelienhallinta
Käyttöalueet:	Kaapelointikotelona verkko- ja palvelinkaappien välissä Tyhjänä kotelona kylmä-/kuumakäytävissä kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä. Tilavaraajana kaappirivissä myöhemmin tapahtuvaa LCP-asennusta/laajennusta varten.
Materiaali:	Teräslevy Alumiini
Pintakäsittely:	Kaappirunko: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Väri:	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus:	Kaapin runko, etu- ja takaovi Alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, 180°-saranat Teräslevyovi taakse, umpinainen, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 3 TS-järjestelmäkiskoa vasemmalla ja oikealla Rivytystiiviste
Ohje:	Asennettaessa kaappirivin alkuun/loppuun tarvitaan sivuseinä
Pohjamateriaali:	Teräslevy

Tuoteominaisuudet

Mitat: Leveys: 300 mm
Korkeus: 2000 mm
Syvyys: 1000 mm

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 92 kg

EAN: 4028177708013

Tullitariffinimike: 94032080

ETIM 7.0: EC000721

ETIM 6.0: EC000721

eCl@ss 8.0/8.1: 27182003

eCl@ss 6.0/6.1: 27189270

Tuotekuvaus: Kaapelointikotelo 300x2000x1000

Hyväksynät

Sertifikaatit: EAC

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus