Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TS 8700.060

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl

Stand: 22.07.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

TS 8700.060 - Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für TS

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl, für TS.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8700.060
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS Höhe: = 2.000 mm Tiefe: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Edelstahl
Verpackungseinheit	2 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	28.2
Bruttogewicht	29.75
EAN	4028177300170
ECLASS 8.0	27182101

Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl TS
Verschraubbare Seitenwand, einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhängehilfen.
Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelementen.
Schutzart IP 55 nach EN 60 529. Optional kann die Seitenwand auch scharniert ausgeführt werden, max. Öffnungswinkel 180°.
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche: Strichschliff, Korn 400
für Schrankmaße: H: 2000 mm T: 600 mm
Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl 8700.060